



Poste de travail informatique avec clapet pour imprimante, Type: GB



Données de commande

N° commande	951101 GB
GTIN	4045197777102
Classe d'article	91C

Description

Exécution:

Sous-armoire avec porte à deux battants à fermeture séparée et vitre en polycarbonate, pourvue d'une cloison (au choix : montage à droite ou à gauche), d'un **plateau extensible, charge admissible 45 kg**, avec système empêchant la traction sur les câbles, et d'une tablette galvanisée pour le compartiment tour. Toutes les serrures ont la même clé. Toutes les installations électriques sont aisément accessibles et disposées de manière à ne pas dépasser de la surface de base. Le poste de travail informatique est disponible avec ou sans roulettes (2 fixes et 2 directrices et conductrices d'électricité avec blocage, Ø 125 mm, ainsi qu'une poignée). Tablette de rangement en hêtre multiplis.

Protection électrique : étanche à l'eau et aux poussières suivant **IP41** conformément à DIN/VDE/0470/EN60529.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes, tiroir et plateaux extensibles bleu signal RAL 5005, **revêtement par poudre.**

Épaisseur du matériau: 0,9 mm

Angle d'ouverture de porte: 225 degré

Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Indice de protection IP: IP 41

Certificat de sécurité: GS TÜV Süd

Hauteur: 1020 mm
 Largeur: 1000 mm
 Profondeur: 725 mm
 Hauteur libre bâti: 640 mm
 Largeur libre bâti à gauche: 690 mm
 Largeur libre bâti à droite: 210 mm

Description technique

Profondeur	725 mm
Hauteur	1020 mm
Poids	65,5 kg
Largeur libre bâti à gauche	690 mm
Largeur	1000 mm
Matériau plateau	Hêtre multiplis
Largeur libre bâti à droite	210 mm
Hauteur libre bâti	640 mm
Dimensions volet d'imprimante	361×290 mm mm
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Angle d'ouverture de porte	225 degré
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Indice de protection IP	IP 41
Certificat de sécurité	GS TÜV Süd

Accessoires

Poignée coulissante pour portes battantes sans barillet	914220
---	--------