



Jeu d'embouts, métal 30 pièces, revêtement diamant



Données de commande

N° commande	675797
GTIN	4013288179814
Classe d'article	63H

Description

Contenu:

Embouts C 6,3 (1/4 pouce) assortis; 1 adaptateur.

Contenu:

Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour Phillips: 675510, 2 pc. réf. 1/25; 4 pc. réf. 2/25; 1 pc. réf. 3/25

Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour Pozidriv: 675530, 2 pc. réf. 1/25; 4 pc. réf. 2/25; 1 pc. réf. 3/25

Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour TORX® femelle: similaire 675550 2 pc. réf. TX10; 2 pc. réf. TX15; 3 pc. réf. TX20; 3 pc. réf. TX25; 1 pc. réf. TX30; 1 pc. réf. TX40

Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour vis à fente: 1 de chaque réf. 0,8x5,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5

Adaptateur "Rapidaptor": 1 pièce 675020 réf. 6,3K

Description technique

Profil d'entraînement	Tournevis pour Phillips
Profil d'entraînement	Tournevis Pozidriv
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis à fente
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis TORX®

Référence fabricant	Bit-Check 30 Diamond 1
Longueur embout	25 mm
Nombre de pièces	30
Type de produit	Outil à embout

Accessoires

Embout pour Pozidriv, 1/4 pouce C 6,3BiTorsion, revêtement diamant Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 2/25 mm	675530 2/25
Tige avec aimant / raccord rapide Corps 6 pans 6,3K	675020 6,3K
Embout pour Pozidriv, 1/4 pouce C 6,3BiTorsion, revêtement diamant Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 3/25 mm	675530 3/25
Embout pour Pozidriv, 1/4 pouce C 6,3BiTorsion, revêtement diamant Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 1/25 mm	675530 1/25
Embout pour Phillips, 1/4 pouce C 6,3BiTorsion, revêtement diamant Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 3/25 mm	675510 3/25
Embout pour Phillips, 1/4 pouce C 6,3BiTorsion, revêtement diamant Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 2/25 mm	675510 2/25
Embout pour Phillips, 1/4 pouce C 6,3BiTorsion, revêtement diamant Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 1/25 mm	675510 1/25