



Coffret de douilles 1/4; carré 1/2 pouce 63 pièces



Données de commande

N° commande	630021
GTIN	4018754261130
Classe d'article	63A

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M2 – M20.

Pour vis à 6 pans creux avec filetage M4 – M18.

Pour Torx® mâles avec filetage M3 – M14. Pour Torx® femelles avec filetage M2,5 – M14.

Matière(s):

Acier au chrome, chromé.

Livraison:

Douilles 6 pans 1/4 pouce: 9 pièces 631000, réf. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11

Douilles 6 pans 1/2 pouce: 10 pièces 642200 réf. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

Douilles 1/4 pouce pour Torx®: 5 pièces 631500 réf. E4; E5; E6; E7; E8

Douilles 1/2 pouce pour Torx®: 7 pièces 642700 réf. E10; E12; E14; E16; E18; E20; E24

Douilles tournevis 6 pans 1/4 pouce: 3 pièces 631700 réf. 3; 4; 5

Douilles tournevis 6 pans 1/2 pouce: 5 pièces 643200 réf. 6; 8; 10; 12; 14

Douilles tournevis 1/4 pouce pour Torx®: 6 pièces 631801 réf. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25

Douilles tournevis 1/2 pouce pour Torx®: 7 pièces 643650 réf. TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

Poignée transversale 1/4 pouce: 1 pièce 633000 réf. 116

Poignée transversale 1/2 pouce: 1 pièce 641300 réf. 300

Poignée emmanchée 1/4 pouce: 1 pièce 632800 réf. 150

Rallonges 1/4 pouce: 2 pièces 632400 réf. 50; 150

Rallonges 1/2 pouce: 2 pièces 641000 réf. 130; 255

Cardan 1/4 pouce: 1 pièce 633500 réf. 1/4
 Cardan 1/2 pouce: 1 pièce 641600 réf. 1/2
 Cliquet 1/4 pouce: 1 pièce 632000 réf. 1/4
 Cliquet 1/2 pouce: 1 pièce 640100 réf. 1/2
 Présentation dans: Coffret en plastique ABS
 Hauteur: 82 mm
 Carré d'entraînement: 1/4 pouce
 Carré d'entraînement: 1/2 pouce
 Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans: 4-30 mm
 Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans: 3-14 mm

Description technique

Nombre de pièces	63
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Profil d'entraînement	Clé 6 pans
Profil d'entraînement	Clé à douilles pour vis TORX®
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis TORX®
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans	4-30 mm
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans	3-14 mm
Carré d'entraînement	1/4 pouce
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Emballage	Coffret en plastique ABS
Longueur	481 mm
Largeur	288 mm
Hauteur	82 mm
Type de produit	Clé à douilles

Accessoires

Cliquet réversible, 1/4" Type 1/4	632000 1/4
Douille, 1/4 pouce pour Torx® Profil Torx® E8	631500 E8
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 24 mm	642200 24

Douille tournevis, 1/4 pouce pour Torx® courte Profil Torx® TX8	631801 TX8
Douille, 1/2 pouce pour Torx® Profil Torx® E18	642700 E18
Cliquet réversible, 1/2" Type 1/2	640100 1/2
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 30 mm	642200 30
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 8 mm	643200 8
Douilles 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 5 mm	631000 5
Douille, 1/4 pouce pour Torx® Profil Torx® E7	631500 E7
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 22 mm	642200 22
Douilles tournevis 6 pans 1/4 pouce longue Hexagonal 3 mm	631700 3
Douille, 1/4 pouce pour Torx® Profil Torx® E4	631500 E4
Douille tournevis pour Torx®, 1/2 pouce Profil Torx® TX27	643650 TX27
Poignée transversale, 1/2 pouce Longueur totale 300 mm	641300 300
Douille tournevis pour Torx®, 1/2 pouce Profil Torx® TX55	643650 TX55
Douille, 1/4 pouce pour Torx® Profil Torx® E5	631500 E5
Douille tournevis, 1/4 pouce pour Torx® courte Profil Torx® TX20	631801 TX20
Douille, 1/2 pouce pour Torx® Profil Torx® E24	642700 E24
Douille tournevis pour Torx®, 1/2 pouce Profil Torx® TX45	643650 TX45
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 6 mm	643200 6
Douilles 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 5,5 mm	631000 5,5
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 12 mm	643200 12
Douille, 1/2 pouce pour Torx® Profil Torx® E20	642700 E20
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 16 mm	642200 16
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 21 mm	642200 21
Poignée transversale, 1/4 pouce Longueur totale 116 mm	633000 116
Douilles 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 6 mm	631000 6
Douille tournevis, 1/4 pouce pour Torx® courte Profil Torx® TX10	631801 TX10
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 10 mm	643200 10

Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 18 mm	642200 18
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 17 mm	642200 17
Cardan, 1/2 pouce Type 1/2	641600 1/2
Douille tournevis, 1/4 pouce pour Torx® courte Profil Torx® TX9	631801 TX9
Douilles 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 4 mm	631000 4
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 14 mm	643200 14
Douilles 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 10 mm	631000 10
Douille tournevis, 1/4 pouce pour Torx® courte Profil Torx® TX25	631801 TX25
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 19 mm	642200 19
Douille tournevis pour Torx®, 1/2 pouce Profil Torx® TX30	643650 TX30
Douille tournevis, 1/4 pouce pour Torx® courte Profil Torx® TX15	631801 TX15
Douilles 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 11 mm	631000 11
Cardan, 1/4 pouce Type 1/4	633500 1/4
Douilles tournevis 6 pans 1/4 pouce longue Hexagonal 4 mm	631700 4
Rallonge, 1/4" Longueur totale 150 mm	632400 150
Douille, 1/4 pouce pour Torx® Profil Torx® E6	631500 E6
Douille, 1/2 pouce pour Torx® Profil Torx® E10	642700 E10
Rallonge, 1/2" Longueur totale 130 mm	641000 130
Douilles tournevis 6 pans 1/4 pouce longue Hexagonal 5 mm	631700 5
Douilles 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 9 mm	631000 9
Douille, 1/2 pouce pour Torx® Profil Torx® E12	642700 E12
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 27 mm	642200 27
Douille, 1/2 pouce pour Torx® Profil Torx® E14	642700 E14
Douilles 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 7 mm	631000 7
Douille tournevis pour Torx®, 1/2 pouce Profil Torx® TX40	643650 TX40
Douille tournevis pour Torx®, 1/2 pouce Profil Torx® TX60	643650 TX60

Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 13 mm	642200 13
Poignée emmanchée, 1/4 pouce Longueur totale 150 mm	632800 150
Douille tournevis pour Torx®, 1/2 pouce Profil Torx® TX50	643650 TX50
Rallonge, 1/2" Longueur totale 255 mm	641000 255
Douille, 1/2 pouce pour Torx® Profil Torx® E16	642700 E16
Douilles 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 8 mm	631000 8
Rallonge, 1/4" Longueur totale 50 mm	632400 50