



Jeu de clés à douilles, carré 1/2" 31 pièces, Type: 6



Données de commande

N° commande	638016 6
GTIN	4018754260805
Classe d'article	63A

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**. Avec douilles 6 pans 642200.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M6 – M22 et pour vis à 6 pans creux avec filetage M5 – M18.

Matière(s):

Acier au chrome, chromé.

Livraison:

Douilles: 17 pièces réf. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

Douilles tournevis 6 pans: 8 pièces 643200 réf. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

Poignée transversale: 1 pièce 641300 réf. 300

Rallonges: 3 pièces 641000 75; 130; 255

Cardan: 1 pièce 641600 réf. 1/2

Cliquet: 1 pièce 640100 réf. 1/2

Présentation dans: Coffret en plastique ABS

Description technique

Dim. ouvertures de clés	métrique
Profil d'entraînement	Clé 6 pans
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans

Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans	4-14 mm
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans	8-32 mm
Nombre de pièces	31
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Longueur	454 mm
Largeur	253 mm
Hauteur	64 mm
Type de produit	Clé à douilles

Accessoires

Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 7 mm	643200 7
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 12 mm	643200 12
Cardan, 1/2 pouce Type 1/2	641600 1/2
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 10 mm	643200 10
Rallonge, 1/2" Longueur totale 75 mm	641000 75
Poignée transversale, 1/2 pouce Longueur totale 300 mm	641300 300
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 5 mm	643200 5
Rallonge, 1/2" Longueur totale 130 mm	641000 130
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 6 mm	643200 6
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 4 mm	643200 4
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 8 mm	643200 8
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 14 mm	643200 14
Rallonge, 1/2" Longueur totale 255 mm	641000 255