



## Jeu d'embouts 10 pièces, acier inoxydable "Stainless"



### Données de commande

N° commande	675681
GTIN	4013288111852
Classe d'article	63H

### Description

#### Contenu:

Embouts C 6,3 (1/4 pouce) assortis; 1 adaptateur.

#### Contenu:

Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour Phillips: 675490, 1 pièce réf. 2/25

Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour Pozidriv: 675492, 1 pc. réf. 1/25; 2 pc. réf. 2/25

Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour TORX® femelle: 675496, 1 de chaque réf. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Adaptateur "Rapidadaptor Stainless": 1 pièce 675020 réf. 6,3S

### Description technique

Queue à six pans pour embouts	C 6,3
Profil d'entraînement	Tournevis Pozidriv
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis TORX®
Profil d'entraînement	Tournevis pour Phillips
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Nombre de pièces	10

Type de produit

Outil à embout

## Accessoires

Embout pour Pozidriv, 1/4 pouce C 6,3 Acier inoxydable  
«Stainless» Taille empreinte cruciforme / Longueur totale  
2/25 mm

675492 2/25

Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3 Acier inoxydable  
«Stainless» Profil Torx® TX30

675496 TX30

Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3 Acier inoxydable  
«Stainless» Profil Torx® TX25

675496 TX25

Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3 Acier inoxydable  
«Stainless» Profil Torx® TX10

675496 TX10

Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3 Acier inoxydable  
«Stainless» Profil Torx® TX20

675496 TX20

Embout pour Pozidriv, 1/4 pouce C 6,3 Acier inoxydable  
«Stainless» Taille empreinte cruciforme / Longueur totale  
1/25 mm

675492 1/25

Tige avec aimant / raccord rapide Corps 6 pans 6,3S

675020 6,3S

Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3 Acier inoxydable  
«Stainless» Profil Torx® TX15

675496 TX15

Embout pour Phillips, 1/4 pouce C 6,3 Acier inoxydable  
«Stainless» Taille empreinte cruciforme / Longueur totale  
2/25 mm

675490 2/25