

Garant**Jeu de clés mixtes, exécution longue, Nombre de clés: 18****Données de commande**

N° commande	614610 18
GTIN	4062406220822
Classe d'article	61A

Description**Exécution:**

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.

Avec corps profilé maniable antidérapant. Particulièrement durables et extrêmement résistantes.

Côté œil coudé.

Norme:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Matière(s):

Acier au chrome; chromage (résistant à l'écaillage); finition polie / chants arrondis.

Livraison:

1 clé mixte de chaque 614600 / 614200 / 614900: Réf. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Remarque(s):

HT-Drive: Le profil d'exception. Profil spécialement développé pour l'industrie aéronautique et spatiale. Les outils dotés de ce profil sont identifiables par le sigle **HT-Drive**. **Avantages:**

- **Les vis sont maintenues par les côtés. Les empreintes sont épargnées. Meilleure longévité des vis.**
- **Plus grande surface de portée entre la vis et l'outil. Sécurité de prise et meilleure transmission de force.**

Description technique

Nombre de clés	18
----------------	----

Dim. ouvertures de clés	métrique
Position de l'œil	10 degré
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé mat
Œil fortement coudé	oui
Exécution longue	oui
Type de produit	Clés

Accessoires

Clé mixte, exécution longue Ouverture 17 mm	614600 17
Clé mixte, exécution longue Ouverture 34 mm	614600 34
Clé mixte, exécution longue Ouverture 19 mm	614600 19
Clé mixte, exécution longue Ouverture 27 mm	614600 27
Clé mixte, exécution longue Ouverture 22 mm	614600 22
Clé mixte, exécution longue Ouverture 14 mm	614600 14
Clé mixte, exécution longue Ouverture 24 mm	614600 24
Clé mixte, exécution longue Ouverture 11 mm	614600 11
Clé mixte, exécution longue Ouverture 16 mm	614600 16
Clé mixte, exécution longue Ouverture 10 mm	614600 10
Clé mixte, exécution longue Ouverture 15 mm	614600 15
Clé mixte, exécution longue Ouverture 13 mm	614600 13
Clé mixte, exécution longue Ouverture 32 mm	614600 32
Clé mixte, exécution longue Ouverture 12 mm	614600 12
Clé mixte, exécution longue Ouverture 30 mm	614600 30
Clé mixte, exécution longue Ouverture 21 mm	614600 21
Clé mixte, exécution longue Ouverture 18 mm	614600 18
Clé mixte, exécution longue Ouverture 20 mm	614600 20