

Jeu de Smart Probes



Données de commande

N° commande	474195
GTIN	4029547022463
Classe d'article	47B

Description

Exécution:

Appareils de mesure compacts et optimisés pour le smartphone. Toutes les données de mesure sont transmises directement à l'application gratuite testo Smart Probes (configuration système requise: iOS 8.3 ou Android 4.3 ou plus récent / Bluetooth 4.0) et peuvent être lues et journalisées sur un appareil mobile, puis envoyées directement par e-mail.

- · Affichage simultané de max. 6 Smart Probes.
- · Lecture sans fil des valeurs mesurées sur votre appareil mobile.
- · Possibilité d'afficher les modifications des valeurs mesurées sur un graphique ou dans un tableau.
- · Les rapports de données de mesure peuvent être complétés par des photos.

Pour la mesure aisée de la vitesse et de l'humidité de l'air, du débit volumétrique et de la température. Convient particulièrement pour l'entretien d'installations et de systèmes de climatisation.

Exécution - Descriptif:

Appareils de mesure compacts et optimisés pour le smartphone.

- Affichage simultané de max. 6 Smart Probes.
- · Lecture sans fil des valeurs mesurées sur votre appareil mobile.
- · Possibilité d'afficher les modifications des valeurs mesurées sur un graphique ou dans un tableau.
- · Les rapports de données de mesure peuvent être complétés par des photos.

Pour la mesure aisée de la vitesse et de l'humidité de l'air, du débit et de la température. Convient particulièrement pour l'entretien d'installations et de systèmes de climatisation.

Livraison:

- · Avec 1 Smart Case
- · 1 thermomètre infrarouge Testo 474182 réf. 805i
- · 1 thermo-hygromètre Testo 474184 réf. 605i
- · 1 thermo-anémomètre Testo 474186 réf. 405i
- · 1 thermo-anémomètre Testo 474186 réf. 410i

Remarque(s):

Autres Smart Probes (thermomètres, thermomètres à pince, manomètres différentiels et manomètres haute pression) disponibles sur demande.

Description technique

Poids	692 g
Longueur	270 mm
Largeur	190 mm
Hauteur	60 mm
Nombre de piles incluses	3
Code art. piles/batteries incluses	081561 LR3
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Type de produit	Anémomètres multifonctions

Accessoires

Thermo-anémomètre Type 405I	474186 405I
Thermo-anémomètre Type 410l	474186 410l
Thermomètre infrarouge Type 805I	474182 805l
Thermomètre et hygromètre Type 605I	474184 605I