

**Garant****Jeu de cales parallèles, Longueur: 100mm****Données de commande**

N° commande	366702 100
GTIN	4045197799166
Classe d'article	31Z

**Description****Exécution:**

GARANT – **Exécution de précision.** Tolérance d'appariement  $\leq 0,004$  mm, tolérance de largeur / hauteur  $\leq 0,007$  mm, planéité et angularité très précises. Cales présentées sur un support spécial en plastique. Dureté: 60 HRC.

**Cales rectifiées par paires.****Utilisation:**

Lors de travaux de précision pour le positionnement parallèle de pièces à usiner dans des étaux ou des gabarits.

**Contenu:**

2×5; 2×10; 2×15; 2×20; 3×6;  
3×11; 3×16; 3×21; 4×7; 4×12;  
4×17; 4×22; 5×8; 5×13; 5×18;  
5×23; 6×9; 6×14; 6×19; 6×24

**Remarque(s):**

Réf. 125 – 200: Progression de 1 mm; toutes les dimensions disponibles, sauf 9 mm.  
Support de rechange, voir liste des pièces de rechange.

**Description technique**

Longueur	100 mm
----------	--------

Nombre de cales	20 paire
Forme	parallèle
Forme	perpendiculaire
Forme	plan
Type de produit	Cales parallèles

## Accessoires

Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704 réf. 100 Largeur×hauteur 3X16 mm	366706 3X16
Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704 réf. 100 Largeur×hauteur 5X13 mm	366706 5X13
Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704 réf. 100 Largeur×hauteur 5X8 mm	366706 5X8
Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704 réf. 100 Largeur×hauteur 6X19 mm	366706 6X19
Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704 réf. 100 Largeur×hauteur 3X6 mm	366706 3X6
Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704 réf. 100 Largeur×hauteur 6X9 mm	366706 6X9
Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704 réf. 100 Largeur×hauteur 3X21 mm	366706 3X21
Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704 réf. 100 Largeur×hauteur 2X15 mm	366706 2X15
Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704 réf. 100 Largeur×hauteur 4X7 mm	366706 4X7
Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704 réf. 100 Largeur×hauteur 2X20 mm	366706 2X20
Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704 réf. 100 Largeur×hauteur 6X24 mm	366706 6X24
Support en plastique pour cales parallèles Type 100	366701 100
Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704 réf. 100 Largeur×hauteur 2X5 mm	366706 2X5

Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704  
réf. 100 Largeur×hauteur 4X17 mm

366706 4X17

Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704  
réf. 100 Largeur×hauteur 5X18 mm

366706 5X18

Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704  
réf. 100 Largeur×hauteur 2X10 mm

366706 2X10

Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704  
réf. 100 Largeur×hauteur 3X11 mm

366706 3X11

Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704  
réf. 100 Largeur×hauteur 5X23 mm

366706 5X23

Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704  
réf. 100 Largeur×hauteur 4X12 mm

366706 4X12

Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704  
réf. 100 Largeur×hauteur 4X22 mm

366706 4X22

Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704  
réf. 100 Largeur×hauteur 6X14 mm

366706 6X14