

**Garant****Jeu de cales parallèles, Longueur: 150mm****Données de commande**

N° commande	366702 150
GTIN	4045197799289
Classe d'article	31Z

**Description****Exécution:**

GARANT – **Exécution de précision.** Tolérance d'appariement  $\leq 0,004$  mm, tolérance de largeur / hauteur  $\leq 0,007$  mm, planéité et angularité très précises. Cales présentées sur un support spécial en plastique. Dureté: 60 HRC.

**Cales rectifiées par paires.**

**Utilisation:**

Lors de travaux de précision pour le positionnement parallèle de pièces à usiner dans des étaux ou des gabarits.

**Contenu:**

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;  
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;  
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;  
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

**Remarque(s):**

Réf. 125 – 200: Progression de 1 mm; toutes les dimensions disponibles, sauf 9 mm.

Support de rechange, voir liste des pièces de rechange. Progression de 1 mm (sauf 9 mm); pour les autres, toutes les dimensions disponibles.

**Description technique**

Nombre de cales	24 paire
-----------------	----------

Longueur	150 mm
Forme	parallèle
Forme	perpendiculaire
Forme	plan
Type de produit	Cales parallèles

## Accessoires

Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704 réf. 150 Largeur×hauteur 14X22 mm	366716 14X22
Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704 réf. 150 Largeur×hauteur 12X20 mm	366716 12X20
Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704 réf. 150 Largeur×hauteur 8X16 mm	366716 8X16
Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704 réf. 150 Largeur×hauteur 14X17 mm	366716 14X17
Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704 réf. 150 Largeur×hauteur 8X21 mm	366716 8X21
Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704 réf. 150 Largeur×hauteur 8X26 mm	366716 8X26
Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704 réf. 150 Largeur×hauteur 8X31 mm	366716 8X31
Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704 réf. 150 Largeur×hauteur 10X23 mm	366716 10X23
Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704 réf. 150 Largeur×hauteur 10X33 mm	366716 10X33
Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704 réf. 150 Largeur×hauteur 12X15 mm	366716 12X15
Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704 réf. 150 Largeur×hauteur 12X40 mm	366716 12X40
Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704 réf. 150 Largeur×hauteur 10X28 mm	366716 10X28
	366716 14X37

Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704  
réf. 150 Largeur×hauteur 14X37 mm

Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704  
réf. 150 Largeur×hauteur 14X27 mm

366716 14X27

Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704  
réf. 150 Largeur×hauteur 8X36 mm

366716 8X36

Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704  
réf. 150 Largeur×hauteur 12X25 mm

366716 12X25

Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704  
réf. 150 Largeur×hauteur 10X13 mm

366716 10X13

Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704  
réf. 150 Largeur×hauteur 12X35 mm

366716 12X35

Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704  
réf. 150 Largeur×hauteur 10X18 mm

366716 10X18

Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704  
réf. 150 Largeur×hauteur 14X32 mm

366716 14X32

Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704  
réf. 150 Largeur×hauteur 14X42 mm

366716 14X42

Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704  
réf. 150 Largeur×hauteur 8X11 mm

366716 8X11

Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704  
réf. 150 Largeur×hauteur 12X30 mm

366716 12X30

Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704  
réf. 150 Largeur×hauteur 10X38 mm

366716 10X38

Support en plastique pour cales parallèles Type 125-200

366701 125-200