



## Ponceuse vibrante GSS, Type: 230AVE



### Données de commande

N° commande	077328 230AVE
GTIN	3165140663779
Classe d'article	03C

### Description

#### Exécution:

Ponceuse vibrante de **300 W**, maniable et générant peu de vibrations avec présélection de la vitesse de rotation:

- Surfaces de prise ergonomiques avec Softgrip pour une maniabilité parfaite.
- Vibrations minimum grâce au carter moteur découplé.
- Système de serrage de papier abrasif pour une fixation parfaite à l'aide de pinces ou par fixation auto-agrippante.
- Système d'aspiration de la poussière intégré par le papier abrasif à 8 perforations.
- Raccordement direct pour système d'aspiration externe ou microfiltre.

#### Livraison:

Avec microfiltre, plateau-support, poignée supplémentaire.

#### Remarque(s):

Papier abrasif auto-agrippant adapté, voir code art. 557576.

Puissance absorbée: 300 W

Longueur papier abrasif (adhésif): 184 mm

Largeur papier abrasif (adhésif): 92 mm

Longueur papier abrasif (pince): 230 mm

Largeur papier abrasif (pince): 92 mm

Mouvement oscillant: 2,4 mm

### Description technique

Largeur papier abrasif (adhésif)	92 mm
----------------------------------	-------

Largeur papier abrasif (pince)	92 mm
Référence fabricant	230AVE
Perforations	8x
Longueur papier abrasif (adhésif)	184 mm
Support papier abrasif fixation par pince	oui
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Puissance absorbée	300 W
Nombre d'oscillations	22000 min <sup>-1</sup>
Support papier abrasif fixation adhésif	oui
Poids	2,4 kg
Longueur papier abrasif (pince)	230 mm
Mouvement oscillant	2,4 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Ponceuse vibrante

## Accessoires

Jeu de 50 feuilles abrasives 8 perforations Grain 120	557576 120
Jeu de 50 feuilles abrasives 8 perforations Grain 60	557576 60
Jeu de 50 feuilles abrasives 8 perforations Grain 180	557576 180
Jeu de 50 feuilles abrasives 8 perforations Grain 40	557576 40
Jeu de 50 feuilles abrasives 8 perforations Grain 320	557576 320
Jeu de 50 feuilles abrasives 8 perforations Grain 400	557576 400
Jeu de 50 feuilles abrasives 8 perforations Grain 100	557576 100
Jeu de 50 feuilles abrasives 8 perforations Grain 80	557576 80
Jeu de 50 feuilles abrasives 8 perforations Grain 240	557576 240