



## Coffret de douilles longues, carré 1/4 pouce 35 pièces, Type: 6



### Données de commande

N° commande	630308 6
GTIN	4062406230890
Classe d'article	62A

### Description

#### Exécution:

**Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires** suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**.

#### Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M2 – M8 et pour vis à 6 pans creux avec filetage M4 – M8.

#### Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

#### Livraison:

Douilles 6 pans longues: 12 pièces 631415 réf. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Douilles 6 pans: 12 pièces 631020 réf. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Douilles tournevis 6 pans: 6 pièces 631720 réf. 2,5; 3; 4; 5; 6; 8

Poignées transversales: 1 pièce similaire 633029

Poignée emmanchée: 1 pièce 632840 réf. 150

Rallonge: 1 pièce 632420 réf. 150

Cardans: 1 pièce 633520 réf. 1/4

Cliquet: 1 pièce 632090 réf. 1/4

Présentation dans: Coffret en plastique ABS

Hauteur: 47 mm

Carré d'entraînement: 1/4 pouce

Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans: 4-13 mm

Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans: 2,5-8 mm

### Description technique

Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans	4-13 mm
Carré d'entraînement	1/4 pouce
Nombre de pièces	35
Profil d'entraînement	Clé 6 pans
Profil d'entraînement	Clé à douille 6 pans
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans	2,5-8 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Emballage	Coffret en plastique ABS
Longueur	357 mm
Largeur	174 mm
Hauteur	47 mm
Type de produit	Clé à douilles

## Accessoires

DOUILLE TOURNEVIS 6 PANS 1/4 POUCE courte Hexagonal 6 mm	631720 6
Douille 6 pans 1/4 pouce longue Ouverture 6 mm	631415 6
Douille 6 pans 1/4 pouce Ouverture 4,5 mm	631020 4,5
Douille 6 pans 1/4 pouce Ouverture 10 mm	631020 10
Douille 6 pans 1/4 pouce longue Ouverture 5 mm	631415 5
Douille 6 pans 1/4 pouce Ouverture 7 mm	631020 7
Douille 6 pans 1/4 pouce Ouverture 9 mm	631020 9
Poignée transversale, 1/4 pouce Longueur totale 116 mm	633029 116
Poignée emmanchée 1/4 pouce Longueur totale 150	632840 150
Douille 6 pans 1/4 pouce Ouverture 13 mm	631020 13
Boîte Type 3	630323 3
Douille 6 pans 1/4 pouce Ouverture 5 mm	631020 5
	631720 5

DOUILLE TOURNEVIS 6 PANS 1/4 POUCE courte Hexagonal  
5 mm

Douille 6 pans 1/4 pouce longue Ouverture 10 mm	631415 10
-------------------------------------------------	-----------

DOUILLE TOURNEVIS 6 PANS 1/4 POUCE courte Hexagonal 4 mm	631720 4
-------------------------------------------------------------	----------

Cliquet réversible, 1/4" avec éjecteur Type 1/4	632090 1/4
-------------------------------------------------	------------

DOUILLE TOURNEVIS 6 PANS 1/4 POUCE courte Hexagonal 8 mm	631720 8
-------------------------------------------------------------	----------

Douille 6 pans 1/4 pouce longue Ouverture 5,5 mm	631415 5,5
--------------------------------------------------	------------

Douille 6 pans 1/4 pouce longue Ouverture 13 mm	631415 13
-------------------------------------------------	-----------

Douille 6 pans 1/4 pouce longue Ouverture 11 mm	631415 11
-------------------------------------------------	-----------

Douille 6 pans 1/4 pouce Ouverture 11 mm	631020 11
------------------------------------------	-----------

DOUILLE TOURNEVIS 6 PANS 1/4 POUCE courte Hexagonal 3 mm	631720 3
-------------------------------------------------------------	----------

Douille 6 pans 1/4 pouce longue Ouverture 7 mm	631415 7
------------------------------------------------	----------

Mousse rigide prédécoupée pour assortiment 630308	630324 630308
---------------------------------------------------	---------------

Douille 6 pans 1/4 pouce Ouverture 12 mm	631020 12
------------------------------------------	-----------

Douille 6 pans 1/4 pouce longue Ouverture 12 mm	631415 12
-------------------------------------------------	-----------

Douille 6 pans 1/4 pouce Ouverture 5,5 mm	631020 5,5
-------------------------------------------	------------

Cardan 1/4 pouce Type 1/4	633520 1/4
---------------------------	------------

Douille 6 pans 1/4 pouce Ouverture 4 mm	631020 4
-----------------------------------------	----------

Douille 6 pans 1/4 pouce Ouverture 8 mm	631020 8
-----------------------------------------	----------

Rallonge, 1/4" Longueur totale 150 mm	632420 150
---------------------------------------	------------

Douille 6 pans 1/4 pouce longue Ouverture 9 mm	631415 9
------------------------------------------------	----------

Douille 6 pans 1/4 pouce Ouverture 6 mm	631020 6
-----------------------------------------	----------

DOUILLE TOURNEVIS 6 PANS 1/4 POUCE courte Hexagonal 2,5 mm	631720 2,5
---------------------------------------------------------------	------------

Douille 6 pans 1/4 pouce longue Ouverture 8 mm	631415 8
------------------------------------------------	----------