

Garant**Jeu de clés polygonales doubles, fortement contre-coudées, Nombre de clés: 13****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 615610 13 |
| GTIN | 4062406221133 |
| Classe d'article | 61A |

Description**Exécution:**

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.

Avec corps profilé maniable antidérapant. Particulièrement durables et extrêmement résistantes. Côtés œil avec profil **HT-Drive**.

Norme:

DIN 838 / ISO 3318

Matière(s):

Acier au chrome; chromage (résistant à l'écaillage); finition polie / chants arrondis.

Livraison:

1 clé polygonale double de chaque 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x26; 27x32; 30x34; 36x41

Remarque(s):

HT-Drive – Le profil parfaitement adapté.

Avantage

- **Les vis sont maintenues par les côtés.**
- **Les empreintes sont épargnées.**
- **Meilleure longévité des vis.**
- **Plus grande surface de portée entre la vis et l'outil.**
- **Sécurité de prise et meilleure transmission de force.**

Description technique

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Dim. ouvertures de clés | métrique |
| Nombre de clés | 13 |
| Position de l'œil | 75 degré |
| Procédé de fabrication | forgé |
| Matériau | Acier au chrome |
| Surface | chromé mat |
| Système de mesure métrique | oui |
| Système de mesure en pouces | non |
| Œil fortement coudé | non |
| Type de produit | Clés |

Accessoires

| | |
|--|--------------|
| Clé polygonale double, fortement contre-coudée Ouverture 16X17 mm | 615600 16X17 |
| Clé polygonale double, fortement contre-coudée Ouverture 27X32 mm | 615600 27X32 |
| Clé polygonale double, fortement contre-coudée Ouverture 36X41 mm | 615600 36X41 |
| Clé polygonale double, fortement contre-coudée Ouverture 21X23 mm | 615600 21X23 |
| Clé polygonale double, fortement contre-coudée Ouverture 10X11 mm | 615600 10X11 |
| Clé polygonale double, fortement contre-coudée Ouverture 8X9 mm | 615600 8X9 |
| Clé polygonale double, fortement contre-coudée Ouverture 12X13 mm | 615600 12X13 |
| Clé polygonale double, fortement contre-coudée Ouverture 14X15 mm | 615600 14X15 |
| Clé polygonale double, fortement contre-coudée Ouverture 20X22 mm | 615600 20X22 |
| | 615600 24X26 |

Clé polygonale double, fortement contre-coudée
Ouverture 24X26 mm

Clé polygonale double, fortement contre-coudée
Ouverture 6X7 mm

615600 6X7

Clé polygonale double, fortement contre-coudée
Ouverture 18X19 mm

615600 18X19

Clé polygonale double, fortement contre-coudée
Ouverture 30X34 mm

615600 30X34