

**Garant****Jeux de clés mixtes, Nombre de clés: 16****Données de commande**

N° commande	613610 16
GTIN	4062406220594
Classe d'article	61A

**Description****Exécution:**

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.

Avec corps profilé optimisé pour une préhension particulière et un travail ergonomique.

Particulièrement durables et extrêmement résistantes. Côté œil avec profil **HT-Drive**.

**Norme:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Matière(s):**

Acier au chrome; chromage (résistant à l'écaillage); finition polie / chants arrondis.

**Livraison:**

1 clé mixte de chaque 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Réf. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

**Remarque(s):**

**HT-Drive** – Le profil parfaitement adapté.

**Avantage :**

- **Les vis sont maintenues par les côtés. Les empreintes sont épargnées. Meilleure longévité des vis.**
- **Plus grande surface de portée entre la vis et l'outil. Sécurité de prise et meilleure transmission de force.**

**Description technique**

Type de produit	Clés
-----------------	------

## Accessoires

Clés mixtes Ouverture 19 mm	613600 19
Clés mixtes Ouverture 5,5 mm	613600 5,5
Clés mixtes Ouverture 16 mm	613500 16
Clés mixtes Ouverture 24 mm	613600 24
Clés mixtes Ouverture 22 mm	613600 22
Clés mixtes Ouverture 18 mm	613600 18
Clés mixtes Ouverture 8 mm	613600 8
Clés mixtes Ouverture 17 mm	613600 17
Clés mixtes Ouverture 12 mm	613600 12
Clés mixtes Ouverture 11 mm	613600 11
Clés mixtes Ouverture 13 mm	613600 13
Clés mixtes Ouverture 7 mm	613600 7
Clés mixtes Ouverture 20 mm	613600 20
Clés mixtes Ouverture 15 mm	613500 15
Clés mixtes Ouverture 21 mm	613600 21
Clés mixtes Ouverture 14 mm	613600 14
Clés mixtes Ouverture 16 mm	613600 16
Clés mixtes Ouverture 15 mm	613600 15
Clés mixtes Ouverture 10 mm	613600 10
Clés mixtes Ouverture 30 mm	613600 30
Clés mixtes Ouverture 32 mm	613600 32
Clés mixtes Ouverture 34 mm	613600 34
Clés mixtes Ouverture 27 mm	613600 27