



## Jeu de clés à douilles, carré 1/4" 21 pièces, Type: 6



### Données de commande

N° commande	630268 6
GTIN	4062406230197
Classe d'article	62A

### Description

#### Exécution:

**Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires** suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**.

#### Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M2 – M8 et pour vis à 6 pans creux avec filetage M4 – M8.

#### Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

#### Livraison:

Douilles 6 pans: 12 pièces 631020 réf. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Douilles tournevis 6 pans: 4 pièces 631720 réf. 3; 4; 5; 6

Poignées transversales: 1 pièce similaire 633029 réf. 116

Porte-douille à manche: 1 pièce 632840 réf. 150

Verlängerung: 1 pièce 632420 réf. 150

Cardans: 1 pièce 633520 réf. 1/4

Cliquet: 1 pièce 632090 réf. 1/4

Présentation dans: Coffret en plastique ABS

Hauteur: 47 mm

Carré d'entraînement: 1/4 pouce

Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans: 4-13 mm

Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans: 3-6 mm

### Description technique

Carré d'entraînement	1/4 pouce
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans	4-13 mm
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans	3-6 mm
Emballage	Coffret en plastique ABS
Longueur	257 mm
Largeur	149 mm
Hauteur	47 mm
Type de produit	Clé à douilles

## Accessoires

Rallonge, 1/4" Longueur totale 150 mm	632420 150
Douille 6 pans 1/4 pouce Ouverture 8 mm	631020 8
Poignée transversale, 1/4 pouce Longueur totale 116 mm	633029 116
Cliquet réversible, 1/4" avec éjecteur Type 1/4	632090 1/4
DOUILLE TOURNEVIS 6 PANS 1/4 POUCE courte Hexagonal 3 mm	631720 3
Douille 6 pans 1/4 pouce Ouverture 13 mm	631020 13
Douille 6 pans 1/4 pouce Ouverture 7 mm	631020 7
Douille 6 pans 1/4 pouce Ouverture 12 mm	631020 12
Douille 6 pans 1/4 pouce Ouverture 10 mm	631020 10
Poignée emmanchée 1/4 pouce Longueur totale 150	632840 150
Douille 6 pans 1/4 pouce Ouverture 11 mm	631020 11
Douille 6 pans 1/4 pouce Ouverture 4 mm	631020 4
Mousse rigide prédécoupée pour assortiment 630268	630324 630268
Douille 6 pans 1/4 pouce Ouverture 6 mm	631020 6
Douille 6 pans 1/4 pouce Ouverture 9 mm	631020 9
Douille 6 pans 1/4 pouce Ouverture 5,5 mm	631020 5,5
	631720 6

DOUILLE TOURNEVIS 6 PANS 1/4 POUCE courte Hexagonal  
6 mm

Cardan 1/4 pouce Type 1/4

633520 1/4

Douille 6 pans 1/4 pouce Ouverture 4,5 mm

631020 4,5

Douille 6 pans 1/4 pouce Ouverture 5 mm

631020 5

DOUILLE TOURNEVIS 6 PANS 1/4 POUCE courte Hexagonal  
4 mm

631720 4

DOUILLE TOURNEVIS 6 PANS 1/4 POUCE courte Hexagonal  
5 mm

631720 5

Boîte Type 2

630323 2