



Jeu de clés à douilles, carré 1/4" 42 pièces, Type: 6



Données de commande

N° commande	630329 6
GTIN	4062406230722
Classe d'article	62A

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M2 – M8 et pour vis à 6 pans creux avec filetage M4 – M10.

Pour vis Pozidriv et Phillips avec filetage M2 – M6, vis à fente avec filetage M2 – M4 et pour vis Torx® femelles avec filetage M2,5 – M8.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

Douilles 6 pans: 13 pièces 631020 réf. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

Embouts, C 6,3, pour 6 pans creux: 4 pièces similaires 675240 réf. 3; 4; 5; 6

Embouts, C 6,3, pour Phillips: 3 pièces similaires à 675310 réf. 1/25; 2/25; 3/25

Embouts, C 6,3, pour Pozidriv: 3 pièces similaires à 675320 réf. 1/25; 2/25; 3/25

Embouts, C 6,3, pour vis à fente: 3 pièces similaires 675250 réf. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2

Embouts, C 6,3, pour Torx® femelle: 7 pièces similaires à 675340 réf. TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Poignées transversales: 1 pièce similaire 633029 réf. 116

Porte-douille à manche: 1 pièce 632840 réf. 150

Rallonges: 2 pièces 632420 réf. 50; 100

Cardans: 1 pièce 633520 réf. 1/4

Cliqueur: 1 pièce 632090 réf. 1/4 avec éjecteur

Queue d'accouplement E 6,3: 1 pièce similaire 675020 réf. 6,3K, pour embouts 1/4 pouce C 6,3
 Adaptateur: 1 accouplement 6 pans E 6,3 – carré 1/4 pouce
 Pièce intermédiaire pour embouts: 1 pièce 676800, carré 1/4 pouce - porte-embouts 1/4 pouce
 Présentation dans: Coffret en plastique ABS

Description technique

Profil d'entraînement	Tournevis pour vis TORX®
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Profil d'entraînement	Clé 6 pans
Profil d'entraînement	Tournevis Pozidriv
Profil d'entraînement	Tournevis pour Phillips
Profil d'entraînement	Tournevis Pozidriv
Carré d'entraînement	1/4 pouce
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans	3-6 mm
Nombre de pièces	41
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans	4-14 mm
Emballage	Coffret en plastique ABS
Longueur	357 mm
Largeur	174 mm
Hauteur	47 mm
Type de produit	Clé à douilles

Accessoires

Adaptateur Type 4/4	676800 4/4
Embout pour Phillips, 1/4 pouce C 6,3 Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 1/25 mm	675310 1/25
Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3 Profil Torx® TX8	675340 TX8
Tige avec aimant / raccord rapide Corps 6 pans 6,3K	675020 6,3K
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 11 mm	631020 11

Embout pour Phillips, 1/4 pouce C 6,3 Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 3/25 mm	675310 3/25
Embout pour Phillips, 1/4 pouce C 6,3 Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 2/25 mm	675310 2/25
Embout pour 6 pans, 1/4 pouce C 6,3profil Hex-Plus Hexagonal 3 mm	675240 3
Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3 Profil Torx® TX40	675340 TX40
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 4,5 mm	631020 4,5
Embout pour Pozidriv, 1/4 pouce C 6,3 Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 1/25 mm	675320 1/25
Mousse rigide prédécoupée pour assortiment 630329	630324 630329
Cliquet réversible, 1/4" avec éjecteur Type 1/4	632090 1/4
Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3 Profil Torx® TX25	675340 TX25
Embout pour 6 pans, 1/4 pouce C 6,3profil Hex-Plus Hexagonal 6 mm	675240 6
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 13 mm	631020 13
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 14 mm	631020 14
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 7 mm	631020 7
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 9 mm	631020 9
Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3 Profil Torx® TX30	675340 TX30
Boîte Type 2	630323 2
Poignée emmanchée 1/4 pouce Longueur totale 150	632840 150
Poignée transversale, 1/4 pouce Longueur totale 116 mm	633029 116
Embout pour Pozidriv, 1/4 pouce C 6,3 Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 3/25 mm	675320 3/25
Adaptateur avec bille Type 2	650005 2
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 4 mm	631020 4
Embout pour Pozidriv, 1/4 pouce C 6,3 Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 2/25 mm	675320 2/25
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 8 mm	631020 8
Rallonge, 1/4" Longueur totale 100 mm	632420 100
	675240 4

Embout pour 6 pans, 1/4 pouce C 6,3profil Hex-Plus
Hexagonal 4 mm

Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 10 mm	631020 10
Rallonge, 1/4" Longueur totale 50 mm	632420 50
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 12 mm	631020 12
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 5,5 mm	631020 5,5
Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3 Profil Torx® TX15	675340 TX15
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 5 mm	631020 5
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 6 mm	631020 6
Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3 Profil Torx® TX10	675340 TX10
Cardan 1/4 pouce Type 1/4	633520 1/4
Embout pour 6 pans, 1/4 pouce C 6,3profil Hex-Plus Hexagonal 5 mm	675240 5