



Coffret de douilles, carré 3/8 pouce 26 pièces, Type: 12



Données de commande

N° commande	634318 12
GTIN	4062406230777
Classe d'article	62A

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**. Avec douilles 12 pans.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M5 – M12, pour bougies d'allumage et pour vis à 6 pans creux avec filetage M4 – M12.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

Douilles 12 pans ou 6 pans: 12 pièces réf. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Douilles pour bougies d'allumage: 2 pièces similaires 637329 réf. 16; 20,8

Douilles tournevis 6 pans: 7 pièces 637620 réf. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

Poignées transversales: 1 pièce 635720

Rallonges: 2 pièces 635420 réf. 75; 240

Cardans: 1 pièce 636220

Cliquet: 1 pièce 635090

Présentation dans: Coffret en plastique ABS

Description technique

Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans	3-10 mm
Nombre de pièces	26

Plage d'ouvertures des clés mâles 12 pans	8-19 mm
Carré d'entraînement	3/8 pouce
Emballage	Coffret en plastique ABS
Longueur	357 mm
Largeur	174 mm
Hauteur	47 mm
Type de produit	Clé à douilles

Accessoires

Cliquet réversible, 3/8" avec éjecteur Type 3/8	635090 3/8
Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce Hexagonal 4 mm	637620 4
Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce Hexagonal 10 mm	637620 10
Douille pour bougies d'allumage 3/8 pouce Ouverture 20,8 mm	637329 20,8
Boîte Type 3	630323 3
Poignée transversale, 3/8 pouce Longueur totale 200 mm	635720 200
Douille pour bougies d'allumage 3/8 pouce Ouverture 16 mm	637329 16
Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce Hexagonal 7 mm	637620 7
Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce Hexagonal 5 mm	637620 5
Mousse rigide prédécoupée pour assortiment 634318	630324 634318
Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce Hexagonal 3 mm	637620 3
Rallonge, 3/8" Longueur totale 75 mm	635420 75
Cardan, 3/8 pouce Type 3/8	636220 3/8
Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce Hexagonal 8 mm	637620 8
Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce Hexagonal 6 mm	637620 6