



Jeu de clés à douilles, carré 1/2" 33 pièces, Type: 12



Données de commande

N° commande	638018 12
GTIN	4062406230852
Classe d'article	62A

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**.

Avec douilles 12 pans 642120.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M6 – M22 et pour vis à 6 pans creux avec filetage M5 – M18.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

Douilles: 19 pièces réf. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

Douilles tournevis 6 pans: 8 pièces 643220 réf. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

Poignée transversale: 1 pièce 641320 réf. 295

Rallonges: 3 pièces 641020 75; 125; 250

Cardans: 1 pièce 641620 réf. 1/2

Cliquet: 1 pièce 640190 réf. 1/2

Présentation dans: Coffret en plastique ABS

Description technique

Carré d'entraînement	1/2 pouce
Nombre de pièces	33

Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans	8-34 mm
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans	4-14 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Longueur	507 mm
Largeur	227 mm
Hauteur	62 mm
Type de produit	Clé à douilles

Accessoires

Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 10 mm	643220 10
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 5 mm	643220 5
Mousse rigide prédécoupée pour assortiment 638018	630324 638018
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 6 mm	643220 6
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 8 mm	643220 8
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 12 mm	643220 12
Poignée transversale, 1/2 pouce Longueur totale 295 mm	641320 295
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 14 mm	643220 14
Cardan, 1/2 pouce Type 1/2	641620 1/2
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 4 mm	643220 4
Rallonge, 1/2" Longueur totale 75 mm	641020 75
Rallonge, 1/2" Longueur totale 130 mm	641020 130
Rallonge, 1/2" Longueur totale 255 mm	641020 255
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 7 mm	643220 7
Boîte Type 5	630323 5
Cliquet réversible, 1/2" avec éjecteur Type 1/2	640190 1/2