



## Jeu d'embouts avec manche universel Turbo 19 pièces, Nombre de pièces: 19



### Données de commande

N° commande	676205 19
GTIN	4013288214614
Classe d'article	63H

### Description

#### Exécution:

Adaptés à la pratique, ces jeux Kraftform Kompakt® sont composés d'embouts et d'un manche universel pour **utilisation manuelle ou sur machine**. Manche de tournevis **Kraftform** avec système à serrage rapide pour embouts 1/4 pouce avec tige C 6,3 et E 6,3.

**Vitesse de vissage jusqu'à quatre fois supérieure** grâce à un engrenage planétaire intégré dans la poignée, **activable ou désactivable** au choix par simple pression d'un bouton. La désactivation est recommandée pour le réglage fin et le serrage ou le desserrage définitif d'une vis à un couple élevé (jusqu'à 14 Nm). Manche Kraftform avec **porte-embouts Rapidaptor** pour embouts 1/4 pouce avec tige C 6,3 et E 6,3.

Livraison dans une solide trousse en tissu à fermeture auto-agrippante.

#### Avantage(s):

- **Vissage d'extrémité puissant et réglage fin aisé.**
- **Quadruple la vitesse de vissage de manière purement mécanique (sans batterie).**

#### Contenu:

Embouts, longueur 89 mm, E 6,3, pour Phillips: 1 de chaque 674200 réf. 1/89; 2/89; 3/89

Embouts, longueur 89 mm, E 6,3, pour Pozidriv: 1 de chaque 674220 réf. 1/89; 2/89; 3/89

Embouts, longueur 89 mm, E 6,3 pour 6 pans creux: 1 de chaque 674244 réf. 3; 4; 5; 6

Embouts, longueur 89 mm, E 6,3, pour TORX® femelle: 1 de chaque 674250 réf. TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX30/89

Embouts, longueur 89 mm, E 6,3, pour vis à fente: 1 pièce réf. 0,8x4,0; 1,0x5,5; 1,2x6,5

Poignée de tournevis: 1 pièce 676390

### Description technique

Profil d'entraînement	Tournevis hexagonal
Profil d'entraînement	Tournevis pour Phillips
Profil d'entraînement	Tournevis Pozidriv
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis à fente
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis TORX®
Référence fabricant	Kraftform Kompakt Turbo 1
Manche universel	1 cliquet pour embouts 1/4"
Manche universel	Cliquet pour douilles 1/4 pouce
Manche universel	Porte-tournevis
Type de produit	Outil à embout

## Accessoires

Embout pour Pozidriv, 1/4 pouce E 6,3 Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 2/89 mm	674220 2/89
Porte-tournevis Kraftform Turbo pour embouts 1/4 pouce C 6,3 et E 6,3 avec mandrin à changement rapide Emmanchement hexagonal 6,3	676390 6,3
Embout pour Pozidriv, 1/4 pouce E 6,3 Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 3/89 mm	674220 3/89
Embout pour 6 pans, long, 1/4 pouce E 6,3 profil Hex-Plus avec alésage Hexagonal 4 mm	674244 4
Embout pour Phillips, 1/4 pouce E 6,3 Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 3/89 mm	674200 3/89
Embout pour Torx®, long, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® / longueur totale TX20/89 mm	674250 TX20/89
Embout pour 6 pans, long, 1/4 pouce E 6,3 profil Hex-Plus avec alésage Hexagonal 3 mm	674244 3
Embout pour Phillips, 1/4 pouce E 6,3 Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 2/89 mm	674200 2/89
	674250 TX15/89

Embout pour Torx®, long, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® / longueur totale TX15/89 mm

Embout pour Pozidriv, 1/4 pouce E 6,3 Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 1/89 mm

674220 1/89

Embout pour 6 pans, long, 1/4 pouce E 6,3profil Hex-Plus avec alésage Hexagonal 5 mm

674244 5

Embout pour 6 pans, long, 1/4 pouce E 6,3profil Hex-Plus avec alésage Hexagonal 6 mm

674244 6

Embout pour Torx®, long, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® / longueur totale TX25/89 mm

674250 TX25/89

Embout pour Torx®, long, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® / longueur totale TX30/89 mm

674250 TX30/89

Embout pour Phillips, 1/4 pouce E 6,3 Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 1/89 mm

674200 1/89

Embout pour Torx®, long, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® / longueur totale TX10/89 mm

674250 TX10/89