

Garant**Jeu de forets marteaux en carbure, Ø foret: 5-12mm****Données de commande**

N° commande	789015 5-12
GTIN	4062406262976
Classe d'article	71C

Description**Exécution:**

La pointe de centrage marquante et agressive permet un centrage actif et un guidage optimal pendant le perçage. Conception novatrice de la tête avec goujures courtes et droites pour un perçage bien plus rapide et une stabilité nettement supérieure, même dans le béton armé. Forme hélicoïdale optimisée en termes de vibrations avec renforcement d'âme. Le diamètre d'âme et le pas d'hélice du foret sont parfaitement adaptés l'un à l'autre et garantissent ainsi une transmission efficace de la force entre le marteau perforateur et la pointe en carbure.

Avantage(s):

- **Les goujures hélicoïdales courtes et les méplats de serrage concaves (effet de frappe) garantissent une évacuation rapide des poussières de perçage.**
- **Marques d'usure: permettent de déterminer si l'outil convient encore pour le perçage de trous de cheville.**
- **Arêtes d'âme supplémentaires de forme spéciale: fragmentation efficace du béton.**

Utilisation:

Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie - avec confort de travail optimal.

Contenu:

Présentation dans: Coffret en plastique
Forets marteaux 789010: 1 de chaque
Réf. 5; 6; 8, longueur 110 mm

Réf. 6; 8; 10; 12, longueur 160 mm

Remarque(s):

Lors de l'utilisation de forets extra longs (> 500 mm), prépercer avec un foret court de même diamètre (pour éviter les ruptures dues à la flexion).

Description technique

Type d'outils	Carbure
Utilisation avec percussion / sans percussion	Perçage à percussion
Queue	SDS Plus
Type de produit	Forets à béton

Accessoires

Foret marteau en carbure SDS-plus Øxlongueur totale 6X110 mm	789010 6X110
Foret marteau en carbure SDS-plus Øxlongueur totale 5X110 mm	789010 5X110
Foret marteau en carbure SDS-plus Øxlongueur totale 12X160 mm	789010 12X160
Foret marteau en carbure SDS-plus Øxlongueur totale 8X160 mm	789010 8X160
Foret marteau en carbure SDS-plus Øxlongueur totale 10X160 mm	789010 10X160
Foret marteau en carbure SDS-plus Øxlongueur totale 8X110 mm	789010 8X110
Foret marteau en carbure SDS-plus Øxlongueur totale 6X160 mm	789010 6X160