



Jeu de 6 tournevis d'électricien, Nombre de tournevis: 16



Données de commande

N° commande	667255 16
GTIN	4013288214638
Classe d'article	63H

Description

Exécution:

Vitesse de vissage jusqu'à quatre fois supérieure grâce à un **engrenage planétaire intégré dans la poignée, activable ou désactivable** au choix par simple pression d'un bouton. La désactivation est recommandée pour le réglage fin et le serrage ou le desserrage définitif d'une vis à un couple élevé (jusqu'à 14 Nm). Manche Kraftform avec **lames interchangeables de 154 mm de long 100% isolées jusqu'à 1000 V** suivant **DIN EN 60900 / VDE 06082-201**.

Livraison dans une solide trousse en tissu à fermeture auto-agrippante.

Avantage(s):

- **Vissage d'extrémité puissant et réglage fin aisé.**
- **Quadruple la vitesse de vissage de manière purement mécanique (sans batterie).**
- **Engrenage robuste et sans entretien en acier.**

Contenu:

Lames à fente: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5

Lames pour Phillips: PH1 et PH2

Lames Pozidriv: PZ1 et PZ2

Pozidriv à fente (profil mixte): PZ/S1 et PZ/S2 (profil mixte)

Embouts pour Torx®: TX10; TX15; TX20; TX25

Manche Kraftform pour lames de rechange 667411: Réf. 1

Poignée Kraftform Turbo: 1 pièce

Description technique

Nombre de tournevis	16
Profil d'entraînement	Tournevis pour Phillips
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis à fente
Profil d'entraînement	Tournevis Pozidriv
Profil d'entraînement	Tournevis à profil mixte Pozidriv/vis à fente
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis TORX®
Référence fabricant	Kraftform Kompakt Turbo i 1
Norme	DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Type de produit	Tournevis

Accessoires

Tournevis d'électricien pour Pozidriv, avec manche Kraftform100% isolé Taille empreinte cruciforme 2	668700 2
Tournevis d'électricien pour vis à fente, avec manche Kraftform100% isolé Largeur embout (b) 2,5 mm	663100 2,5
Tournevis d'électricien pour vis à fente, avec manche Kraftform100% isolé Largeur embout (b) 3,5 mm	663100 3,5
Tournevis d'électricien pour vis à fente, avec manche Kraftform100% isolé Largeur embout (b) 4 mm	663100 4
Porte-outils pour fixation murale Type S	667077 S
Tournevis d'électricien pour vis à fente, avec manche Kraftform100% isolé Largeur embout (b) 5,5 mm	663100 5,5
Tournevis d'électricien pour Pozidriv, avec manche Kraftform100% isolé Taille empreinte cruciforme 1	668700 1
Manche VDE seul Type 1	667411 1