

Garant GRIDLINE

Armoire à outils complète avec tiroirs 75 kg, 36×20G, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 800/5**Données de commande**

N° commande	930705 800/5
GTIN	4062406273613
Classe d'article	9GK

Description**Exécution:**

Armoire à outils entièrement équipée en 40×24G, avec tiroirs 36×20G. Verrouillage central par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles. Tiroirs avec perforations pour accueillir des parois de séparation à fentes au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm). Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs mm: 75, 100, 100, 125, 300

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Remarque(s):

Lors du levage et du transport de l'armoire, veiller à une fixation suffisante des tiroirs dans le caisson.

Description technique

Hauteur	800 mm
Largeur	1000 mm

Surface utile de tiroir en G	36×20
Profondeur	600 mm
Hauteur utile pour tiroirs	700 mm
Nombre de tiroirs	5
Hauteur frontale des tiroirs	75 mm
Hauteur frontale des tiroirs	100 mm
Hauteur frontale des tiroirs	100 mm
Hauteur frontale des tiroirs	125 mm
Hauteur frontale des tiroirs	300 mm
Hauteur utile	700 mm
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Largeur utile des tiroirs en G	36
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Nombre de portes	0
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Largeur utile des tiroirs	900 mm
Poids	124 kg
Bâti sous un poste de travail réglable en hauteur	non
Nombre de plateaux coulissants	0
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	36×20G
Type de produit	Armoire à outils

Accessoires

Cache-serrure pour GridLine Type HU21	914227 HU21
Caisson d'armoire à outils pour tiroirs Hauteur 800 mm	930735 800
Tiroir,75 kg Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	930743 100
Tiroir,75 kg Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	930743 125
Tiroir,75 kg Hauteur frontale des tiroirs 300 mm	930743 300
Tiroir,75 kg Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	930743 75