

Garant GRIDLINE

**Armoire à outils complète avec tiroirs 75 kg, 36×20G, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 800/6****Données de commande**

N° commande	930705 800/6
GTIN	4062406273637
Classe d'article	9GK

**Description****Exécution:**

Armoire à outils entièrement équipée en 40×24G, avec tiroirs 36×20G. Verrouillage central par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles. Tiroirs avec perforations pour accueillir des parois de séparation à fentes au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm). Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.

**Placement:**

Hauteur frontale des tiroirs mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

**Coloris:**

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

**Remarque(s):**

Lors du levage et du transport de l'armoire, veiller à une fixation suffisante des tiroirs dans le caisson.

**Description technique**

Profondeur utile des tiroirs en G	20
Profondeur utile des tiroirs	500 mm

Largeur utile des tiroirs en G	36
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Hauteur utile pour tiroirs	700 mm
Nombre de portes	0
Largeur	1000 mm
Surface utile de tiroir en G	36×20
Nombre de tiroirs	6
Poids	137 kg
Profondeur	600 mm
Hauteur	800 mm
Largeur utile des tiroirs	900 mm
Hauteur utile	700 mm
Hauteur frontale des tiroirs	75 mm
Hauteur frontale des tiroirs	75 mm
Hauteur frontale des tiroirs	100 mm
Hauteur frontale des tiroirs	100 mm
Hauteur frontale des tiroirs	150 mm
Hauteur frontale des tiroirs	200 mm
Nombre de plateaux coulissants	0
Bâti sous un poste de travail réglable en hauteur	non
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	36×20G

Type de produit

Armoire à outils

## Accessoires

Cache-serrure pour GridLine Type HU21	914227 HU21
Caisson d'armoire à outils pour tiroirs Hauteur 800 mm	930735 800
Tiroir,75 kg Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	930743 100
Tiroir,75 kg Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	930743 150
Tiroir,75 kg Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	930743 200
Tiroir,75 kg Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	930743 75