



Jeu de clés mâles coudées 6 pans 90° – 100° longues, avec tête sphérique et tige courte revêtement par poudre, Nombre de tournevis: 9



Données de commande

N° commande	627387 9
GTIN	7610733283132
Classe d'article	63D

Description

Exécution:

Tige extra courte avec angle flexible (90° – 100°), tête sphérique utilisable en oblique jusqu'à une inclinaison de 30°. Alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière.

Avantage(s):

Angle flexible sur la tige courte (90° – 100°).

90° pour insérer: même les zones très difficiles d'accès sont facilement accessibles.

100° pour travailler: l'espace laissé libre pour les mains permet de garantir un travail sûr et agréable.

Matière(s):

Surface nickelée, chromée et **revêtue par poudre** pour une identification aisée grâce au codage couleur "Rainbow".

Livraison:

1 clé mâle coudée de chaque 627382: Réf. 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10

Présentation dans: Support en plastique

Description technique

Nombre de tournevis	9
Emballage	Support en plastique
Matériau	Alliage spécial PB Swiss Tools
Profil d'entraînement	Clé 6 pans

Surface	revêtement par poudre
Tête sphérique sur la branche longue	oui
Angle de 100°	oui
Branche courte	oui
Exécution longue	oui
Type de produit	Tournevis

Accessoires

Clé mâle coudée 6 pans 90° – 100° longue, avec tête sphérique et tige courtere revêtement par poudre Hexagonal 6 mm	627382 6
Clé mâle coudée 6 pans 90° – 100° longue, avec tête sphérique et tige courtere revêtement par poudre Hexagonal 4 mm	627382 4
Clé mâle coudée 6 pans 90° – 100° longue, avec tête sphérique et tige courtere revêtement par poudre Hexagonal 8 mm	627382 8
Clé mâle coudée 6 pans 90° – 100° longue, avec tête sphérique et tige courtere revêtement par poudre Hexagonal 5 mm	627382 5
Clé mâle coudée 6 pans 90° – 100° longue, avec tête sphérique et tige courtere revêtement par poudre Hexagonal 2,5 mm	627382 2,5
Clé mâle coudée 6 pans 90° – 100° longue, avec tête sphérique et tige courtere revêtement par poudre Hexagonal 2 mm	627382 2
Clé mâle coudée 6 pans 90° – 100° longue, avec tête sphérique et tige courtere revêtement par poudre Hexagonal 3 mm	627382 3
Clé mâle coudée 6 pans 90° – 100° longue, avec tête sphérique et tige courtere revêtement par poudre Hexagonal 1,5 mm	627382 1,5
	627382 10

Clé mâle coudée 6 pans 90° – 100° longue, avec tête sphérique et tige courtereêtement par poudre Hexagonal 10 mm
