

Garant**Chaussures basses anthracite/noir Chaussures de sécurité confort ESD, S1 W1, Pointure EU: 37****Données de commande**

N° commande	092052 37
GTIN	4062406280000
Classe d'article	01S

Description**Exécution:**

Les chaussures de sécurité GARANT confort allient confort maximal et design moderne. Les matières innovantes et de haute qualité ainsi que la qualité de finition très élevée "Made in Germany" garantissent une protection maximale et un poids minimum. Les différentes largeurs de tige (W1 pour pieds de largeur normale, W2 pour pieds plus larges) et le mode de fabrication pincé permettent d'obtenir un "vrai" système d'adaptation de la largeur, offrant ainsi une solution idéale pour différentes largeurs de pied. La mise en œuvre systématique des principes ergonomiques et un amortissement interchangeable en fonction du poids réduisent considérablement les contraintes au niveau des genoux et du dos et contribuent ainsi largement à préserver la santé à long terme.

- **Tige en microfibres légères mais résistantes.**
- **Doublure fonctionnelle respirante.**
- **Heel-Puller GARANT confort pratique pour mettre les chaussures facilement et rapidement.**
- **Support plantaire GARANT confort avec amortissement en fonction du poids.**
- **Semelle extérieure GARANT confort TPU.**
- **Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).**

Chaussures basses à structure d'aération grande surface.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Remarque(s):

- **Support plantaire GARANT confort avec amortissement en fonction du poids, voir Accessoires de protection des pieds, sous les codes art.: 092864 (doux), 092865 (moyen), 092866 (dur).**
- **De série, les chaussures portant la réf. 36-39 sont livrées avec l'amortissement doux, la réf. 40-45 avec l'amortissement moyen et la réf. 46-48 avec l'amortissement dur.**
- **Dans la section Accessoires de protection des pieds, vous trouverez également des lacets GARANT adaptés sous le code art.: 092855 120.**

Modèle large W2 sous 092053.

Description technique

Propriété	Amortissement Vario®
Pointure UE	37
Classe de protection	S1
Sexe	Unisex
Matériau coque de protection	Aluminium
Norme	Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Chaussures basses de sécurité

Accessoires

Semelles intérieures anthraciteSupport plantaire confort, HARD Pointure EU 37	092866 37
Semelles intérieures anthraciteSupport plantaire confort, SOFT Pointure EU 37	092864 37
Semelles intérieures anthraciteSupport plantaire confort, MEDIUM Pointure EU 37	092865 37