

Garant**Chaussures basses anthracite/noir Chaussures de sécurité confort ESD, S3 W2, Pointure EU: 41****Données de commande**

N° commande	092071 41
GTIN	4062406281052
Classe d'article	01S

Description**Exécution:**

Les chaussures de sécurité GARANT confort allient confort maximal et design moderne. Les matières innovantes et de haute qualité ainsi que la qualité de finition très élevée "Made in Germany" garantissent une protection maximale et un poids minimum. Les différentes largeurs de tige (W1 pour pieds de largeur normale, W2 pour pieds plus larges) et le mode de fabrication pincé permettent d'obtenir un "vrai" système d'adaptation de la largeur, offrant ainsi une solution idéale pour différentes largeurs de pied. La mise en œuvre systématique des principes ergonomiques et un amortissement interchangeable en fonction du poids réduisent considérablement les contraintes au niveau des genoux et du dos et contribuent ainsi largement à préserver la santé à long terme.

- **Tige en microfibrilles légères mais résistantes.**
- **Doublure fonctionnelle respirante.**
- **Heel-Puller GARANT confort pratique pour mettre les chaussures facilement et rapidement.**
- **Support plantaire GARANT confort avec amortissement en fonction du poids.**
- **Semelle extérieure GARANT confort TPU**
- **Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).**

Chaussures basses sans coutures et avec protection antiperforation en tissu. Languette antipoussière. Protection contre la pénétration d'eau.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Remarque(s):

- **Support plantaire tout confort GARANT avec amortissement en fonction du poids, voir Accessoires de protection des pieds, sous les codes art.: 092864 (doux), 092865 (moyen), 092866 (dur).**
- **De série, les chaussures portant la réf. 36-39 sont livrées avec l'amortissement doux, la réf. 40-45 avec l'amortissement moyen et la réf. 46-48 avec l'amortissement dur.**
- **Dans la section Accessoires de protection des pieds, vous trouverez également des lacets GARANT adaptés sous le code art.: 092855 120.**

Propriété électrostatique: ZED/ESD

Classe de protection: S3

Matériau coque de protection: Aluminium

Résistance à la pénétration: Textile

Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191

Propriété: Amortissement Vario®

Description technique

Résistance à la pénétration	Textile
Sexe	Unisex
Propriété	Amortissement Vario®
Norme	Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Matériau coque de protection	Aluminium
Classe de protection	S3
Pointure UE	41
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Chaussures basses de sécurité

Accessoires

Semelles intérieures anthracite Support plantaire confort, HARD Pointure EU 41

092866 41

092864 41

Semelles intérieures anthracite Support plantaire confort,
SOFT Pointure EU 41

Semelles intérieures anthracite Support plantaire confort,
MEDIUM Pointure EU 41

092865 41