



Jeu de clés à fourche / clés à œil à cliquet, dans un support réversibles, coudées 15°, Nombre de clés: 10



Données de commande

N° commande	614915 10
GTIN	3662424068416
Classe d'article	63V

Description

Exécution:

Forgée. Œil et fourche avec effet de cliquet. Le mécanisme de cliquet supplémentaire sur la mâchoire permet un serrage rapide sans devoir repositionner la clé. Côté œil avec ressort intégré pour empêcher tout glissement sur le matériel de fixation; réversible droite/gauche. Angle d'ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

1 clé de chaque 614905: Réf. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19

Présentation dans: Support en plastique

Description technique

Ouverture	8 mm
Ouverture	19 mm
Ouverture	10 mm

Ouverture	11 mm
Ouverture	12 mm
Ouverture	13 mm
Ouverture	14 mm
Ouverture	16 mm
Ouverture	17 mm
Ouverture	18 mm
Nombre de clés	10
Position de l'œil	15 degré
Angle d'ajustement	5 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé
Emballage	Support en plastique
Dim. ouvertures de clés	métrique
Avec tête pivotante	non
Cliquet réversible	oui
Type de produit	Clés

Accessoires

Clé à fourche / clé à œil à cliquet réversibles, coudées 15° Ouverture 16 mm	614905 16
Clé à fourche / clé à œil à cliquet réversibles, coudées 15° Ouverture 10 mm	614905 10
Clé à fourche / clé à œil à cliquet réversibles, coudées 15° Ouverture 11 mm	614905 11
Clé à fourche / clé à œil à cliquet réversibles, coudées 15° Ouverture 17 mm	614905 17
	614905 8

Clé à fourche / clé à œil à cliquetréversibles, coudées 15°
Ouverture 8 mm

Clé à fourche / clé à œil à cliquetréversibles, coudées 15°
Ouverture 14 mm

614905 14

Clé à fourche / clé à œil à cliquetréversibles, coudées 15°
Ouverture 19 mm

614905 19

Clé à fourche / clé à œil à cliquetréversibles, coudées 15°
Ouverture 18 mm

614905 18

Clé à fourche / clé à œil à cliquetréversibles, coudées 15°
Ouverture 13 mm

614905 13

Clé à fourche / clé à œil à cliquetréversibles, coudées 15°
Ouverture 12 mm

614905 12