



Jeu de clés à douilles, carré 1/4" 30 pièces, Type: 6



Données de commande

N° commande	630366 6
GTIN	4018754260614
Classe d'article	63A

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M2 – M8
et pour vis à 6 pans creux avec filetage M4 – M8.

Pour vis Phillips avec filetage M2 – M6 et pour vis à fente avec filetage M2,5 – M5.

Matière(s):

Acier au chrome, chromé.

Livraison:

Douilles 6 pans: 12 pièces 631000 réf. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Douilles tournevis 6 pans: 4 pièces 631700 réf. 3; 4; 5; 6

Embouts, C 6,3, pour Phillips: 3 pièces 675310 réf. 1; 2; 3

Embouts, C 6,3, pour vis à fente: 4 pièces 675250 réf. 3,5; 4; 5,5; 8

Embout porte-outils: 1 pièce similaire 676800 réf. 4/4

Poignée transversale: 1 pièce 633000 réf. 116

Poignée emmanchée: 1 pièce 632800 réf. 150

Rallonges: 2 pièces 632400 réf. 50; 150

Cardan: 1 pièce 633500 réf. 1/4

Cliquet: 1 pièce 632000 réf. 1/4

Présentation dans: Coffret en plastique ABS

Description technique

Longueur	322 mm
Largeur	134 mm
Hauteur	57 mm
Type de produit	Clé à douilles

Accessoires

Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 7 mm	631000 7
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 10 mm	631000 10
Rallonge, 1/4" Longueur totale 150 mm	632400 150
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 8 mm	631000 8
Rallonge, 1/4" Longueur totale 50 mm	632400 50
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 11 mm	631000 11
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 4 mm	631000 4
Embout pour vis à fente, 1/4 pouce C 6,3 Largeur de lame 4 mm	675250 4
Poignée transversale, 1/4 pouce Longueur totale mm	633000
Poignée emmanchée, 1/4 pouce Longueur totale mm	632800
Embout pour Phillips, 1/4 pouce C 6,3 Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 1/25 mm	675310 1/25
Embout pour vis à fente, 1/4 pouce C 6,3 Largeur de lame 5,5 mm	675250 5,5
Embout pour vis à fente, 1/4 pouce C 6,3 Largeur de lame 3 mm	675250 3
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 6 mm	631000 6
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 5,5 mm	631000 5,5
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 5 mm	631000 5
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 4,5 mm	631000 4,5
Adaptateur Type 4/4	676800 4/4
	631700 6

Douille tournevis 6 pans, 1/4 poucelongue Hexagonal 6 mm

Douille tournevis 6 pans, 1/4 poucelongue Hexagonal 3 mm

631700 3

Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 9 mm

631000 9

Embout pour Phillips, 1/4 pouce C 6,3 Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 2/25 mm

675310 2/25

Embout pour vis à fente, 1/4 pouce C 6,3 Largeur de lame 8 mm

675250 8

Cliquet réversible, 1/4" Type 1/4

632000 1/4

Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 13 mm

631000 13

Embout pour Phillips, 1/4 pouce C 6,3 Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 3/25 mm

675310 3/25

Cardan, 1/4 pouce Type 1/4

633500 1/4

Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 12 mm

631000 12

Douille tournevis 6 pans, 1/4 poucelongue Hexagonal 5 mm

631700 5

Douille tournevis 6 pans, 1/4 poucelongue Hexagonal 4 mm

631700 4