



Salopette multinorme VIS-LINE, jaune / bleu bleuet, Taille de confection DE: 60



Données de commande

N° commande	091707 60
GTIN	4057121497086
Classe d'article	09S

Description

Exécution:

Grâce à leur **coupe dynamique ergonomique**, les vêtements multinormes VIS-LINE sont très solides et résistants au déchirement. Grâce au design moderne et à la diversité des couleurs, les vêtements **se combinent parfaitement avec la gamme PRO-LINE** de Rofa. Les **éléments réfléchissants** ont été placés suivant le principe des tuiles, ce qui est facile à réparer.

La salopette est munie **d'empiècements latéraux extensibles** et de jambes préformées pour une meilleure liberté de mouvement. Confort garanti grâce aux bretelles en stretch. La poche bavette est munie d'un rabat et de boutons-pression.

- **Poches plus volumineuses.**
- **Fente à fermeture éclair.**
- **Poche cargo avec poche plaquée pour smartphone à rabat et boutons-pression.**
- **Poche pour mètre pliant à rabat et bouton-pression.**
- **Poches de genou certifiées suivant EN 14404 avec les protège-genoux réf. fabricant 920.**
- **Poche revolver à rabat et bouton-pression.**

Norme:

- **EN ISO 20471 Klasse 2**
- **EN 1149-3/-5**
- **EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1**

- EN ISO 11611 Klasse 1/A1+A2
- EN 13034 Typ 6
- EN 61482-1-2

Remarque(s):

Autres couleurs disponibles sur demande. Guide des tailles et tableau des correspondances internationales, voir notre page d'information à la fin du catalogue.

Salopette certifiée **EN ISO 20471 classe 1** en bleu bleuet / jaune sous le code art. 091708.

Description technique

Taille de confection DE	60
Série	VIS-LINE
Composition du tissu	65% coton
Composition du tissu	2% autres fibres
Composition du tissu	33% polyester
Grammage du matériau / densité du tissu	350 g/m ²
Lavage	60 °C couleurs
Vêtements suivant	DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques
Vêtements suivant	DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur
Vêtements suivant	DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur
Couleur	jaune / bleu bleuet
Norme	EN 13034-6
Norme	EN 61482-1-2
Norme	EN ISO 20471
Norme	EN 14404
EN 20471 (signalisation)	Classe 1
Type de produit	Salopettes de signalisation