



Jeu de clés mixtes, Nombre d'outils: 19



Données de commande

N° commande	952508 19
GTIN	2050002041301
Classe d'article	91A

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. **Couche supérieure anthracite**, la partie inférieure **contraste par sa couleur grise** pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 952508: 1 pièce

Jeu de clés mixtes STAHLWILLE 613510 réf. 19 (5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24): 1 pièce

Description technique

Largeur en G	10
Largeur	250 mm
Profondeur en G	20
Profondeur	500 mm
Nombre d'outils	19
Exécution	avec clé (à fourche et à œil)
Poids	1,946 kg
Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur	30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G	10×20

Hauteur frontale de tiroir minimum appropriée	100 mm
Type de produit	Mousse rigide prédécoupée

Accessoires

Clés mixtes Ouverture 15 mm	613500 15
Clés mixtes Ouverture 8 mm	613500 8
Clés mixtes Ouverture 18 mm	613500 18
Clés mixtes Ouverture 17 mm	613500 17
Clés mixtes Ouverture 6 mm	613500 6
Clés mixtes Ouverture 21 mm	613500 21
Jeux de clés mixtes Nombre de clés 19	613510 19
Compartiment alvéolé en mousse rigide pour jeux d'outils pour assortiment de mousses rigides 952508	952001 952508
Clés mixtes Ouverture 16 mm	613500 16
Clés mixtes Ouverture 5,5 mm	613500 5,5
Clés mixtes Ouverture 13 mm	613500 13
Clés mixtes Ouverture 24 mm	613500 24
Clés mixtes Ouverture 19 mm	613500 19
Clés mixtes Ouverture 20 mm	613500 20
Clés mixtes Ouverture 11 mm	613500 11
Clés mixtes Ouverture 14 mm	613500 14
Clés mixtes Ouverture 12 mm	613500 12
Clés mixtes Ouverture 7 mm	613500 7
Clés mixtes Ouverture 10 mm	613500 10
Clés mixtes Ouverture 22 mm	613500 22
Clés mixtes Ouverture 9 mm	613500 9