

Garant

JEU DE TARAUDS MACHINE ET FORETS M3-12 avec kits de tarauds 3 pièces, pour filetages métriques: M3-20



Données de commande

N° commande	145112 M3-20
GTIN	4062406299903
Classe d'article	11K

Description

Exécution:

Coffret métallique robuste avec poignée de transport et 2 fermetures à excentrique. Chaque outil est protégé pour le transport dans un logement adapté à sa forme et immédiatement accessible. Les tarauds se dressent automatiquement lors de l'ouverture du couvercle. Pour une description détaillée des outils, se reporter aux différents produits.

Contenu:

1 jeu de 3 tarauds de chaque 130150: Réf. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20
 1 filière par taille 140300: Réf. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20
 1 tourne-à-gauche réglable de chaque 148410: Réf. 1.1/2; 3
 1 porte-filière de chaque taille 149310: Réf. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14; 45×18
 1 jauge de filetage 477000: Réf. M/W
 1 tournevis 664300: Réf. 3×60
 1 porte-outil à cliquet 148700: Réf. 85; 110
 Angle de flanc: 60 degré

Description technique

Pour filetage métrique	M3 - M20
Longueur	602 mm

Hauteur	63 mm
Largeur	480 mm
Type de filetage	M
Angle de flanc	60 degré
Type de produit	Filière

Accessoires

Jeu de tarauds main M M5	130150 M5
Filière 6g M M10	140300 M10
Porte-filières pour diamètre de filière x hauteur 20X7 mm	149310 20X7
Jeu de tarauds main M M4	130150 M4
Filière 6g M M14	140300 M14
Jeu de tarauds main M M20	130150 M20
Porte-filières pour diamètre de filière x hauteur 20X5 mm	149310 20X5
Filière 6g M M18	140300 M18
Jauge de filetage Pour filetages M/W	477000 M/W
Jeu de tarauds main M M14	130150 M14
Tourne-à-gauche, réglable Type 1.1/2	148410 1.1/2
Tourne-à-gauche, réglable Type 3	148410 3
Filière 6g M M5	140300 M5
Porte-filières pour diamètre de filière x hauteur 45X18 mm	149310 45X18
Porte-filières pour diamètre de filière x hauteur 38X14 mm	149310 38X14
Porte-outils à cliquet Longueur totale 110 mm	148700 110
Filière 6g M M3	140300 M3
3X60	664300 3X60
Jeu de tarauds main M M3	130150 M3
Porte-outils à cliquet Longueur totale 85 mm	148700 85
Jeu de tarauds main M M16	130150 M16

Filière 6g M M6	140300 M6
Filière 6g M M16	140300 M16
Porte-filières pour diamètre de filière x hauteur 25X9 mm	149310 25X9
Jeu de tarauds main M M8	130150 M8
Filière 6g M M20	140300 M20
Filière 6g M M8	140300 M8
Jeu de tarauds main M M12	130150 M12
Porte-filières pour diamètre de filière x hauteur 30X11 mm	149310 30X11
Jeu de tarauds main M M18	130150 M18
Filière 6g M M4	140300 M4
Jeu de tarauds main M M6	130150 M6
Filière 6g M M12	140300 M12
Jeu de tarauds main M M10	130150 M10
Coffret métallique vide pour kit de filetage pour filetages métriques M3-20	145605 M3-20
Porte-filières pour diamètre de filière x hauteur 45X18 mm	149300 45X18