

**Garant****Kit de filetage pour filets à pas fin en coffret métallique, Pour filetages métriques à pas fin: MF3-20****Données de commande**

N° commande	145807 MF3-20
GTIN	4062406301545
Classe d'article	11K

**Description****Exécution:**

**Coffret métallique robuste** avec poignée de transport et 2 fermetures. Chaque outil est protégé pour le transport dans un logement adapté à sa forme et immédiatement accessible, grâce à une disposition claire. Pour une description détaillée des outils, se reporter aux différents produits.

**Contenu:**

1 jeu de tarauds main par grandeur 130470: Réf. 3×0,35; 4×0,5; 5×0,5; 6×0,75; 8×1; 10×1; 12×1,5; 14×1,5; 16×1,5; 18×1,5; 20×1,5;

1 filière par taille 141050: Réf. 4×0,5; 5×0,5; 6×0,75; 8×1; 10×1; 12×1,5; 14×1,5; 16×1,5; 18×1,5; 20×1,5;

1 tourne-à-gauche réglable de chaque 148410: Réf. 1 ; 3

1 porte-filière de chaque taille 149310: Réf. 20×7; 25×9; 30×11; 38×10; 45×14

**Description technique**

Type de filetage	MF
Angle de flanc	60 degré
Type de produit	Filière

## Accessoires

Jeu de tarauds main MF 16X1,5	130470 16X1,5
Porte-filières pour diamètre de filière x hauteur 30X11 mm	149310 30X11
Tourne-à-gauche, réglable Type 3	148410 3
Jeu de tarauds main MF 20X1,5	130470 20X1,5
Jeu de tarauds main MF 4X0,5	130470 4X0,5
FilièreHSS MF 14X1,5	141050 14X1,5
Porte-filières pour diamètre de filière x hauteur 38X10 mm	149310 38X10
FilièreHSS MF 20X1,5	141050 20X1,5
Porte-filières pour diamètre de filière x hauteur 20X7 mm	149310 20X7
Jeu de tarauds main MF 6X0,75	130470 6X0,75
FilièreHSS MF 10X1	141050 10X1
Jeu de tarauds main MF 12X1,5	130470 12X1,5
FilièreHSS MF 16X1,5	141050 16X1,5
FilièreHSS MF 4X0,5	141050 4X0,5
Porte-filières pour diamètre de filière x hauteur 25X9 mm	149310 25X9
Jeu de tarauds main MF 8X1	130470 8X1
FilièreHSS MF 8X1	141050 8X1
Tourne-à-gauche, réglable Type 1	148410 1
Jeu de tarauds main MF 3X0,35	130470 3X0,35
Coffret métallique vide pour kit de filetage pour filets à pas fin Pour filetages métriques à pas fin MF3-20	145815 MF3-20
Jeu de tarauds main MF 14X1,5	130470 14X1,5
Porte-filières pour diamètre de filière x hauteur 45X14 mm	149310 45X14
FilièreHSS MF 12X1,5	141050 12X1,5
FilièreHSS MF 6X0,75	141050 6X0,75
Jeu de tarauds main MF 5X0,5	130470 5X0,5
FilièreHSS MF 5X0,5	141050 5X0,5

Jeu de tarauds main MF 18X1,5	130470 18X1,5
Jeu de tarauds main MF 10X1	130470 10X1
FilièreHSS MF 18X1,5	141050 18X1,5
Jauge de filetage Pour filetages M/W	477000 M/W