

Garant**Jeu d'outils universels 20 pièces, Nombre d'outils: 20****Données de commande**

N° commande	680156 20
GTIN	4062406301439
Classe d'article	61H

Description**Utilisation:**

Coffret en plastique ABS quasi incassable avec charnières intégrées et 2 fermetures rapides. Tous les outils sont installés de manière sûre dans un **logement en mousse PUR** préformée et maintenant efficacement les pièces dans toutes les positions.

Livraison:

Mètre-ruban à regard: 1 pièce 462201 réf. 2,5
Jeu de clés mâles coudées 6 pans avec tête sphérique: 1 pièce 627132 réf. 9 (9 pièces)
Tournevis pour vis à fente: 1 de chaque 660030 réf. 2,5; 4; 5,5
Tournevis pour vis Phillips: 1 de chaque 667690 réf. 1; 2
Pince universelle: 1 pièce 700940 réf. 160
Marteaux rivoirs: 1 pièce 750110 réf. 200
Ciseaux de travail: 1 pièce 769240 réf. 175
Pince clé: 1 pièce 813501 réf. 180
Cutter universel avec lames cassables: 1 pièce 845020

Remarque(s):

Le coffret est livré garni.

La gamme inclut également 4 bacs pour petites pièces 951251 2x3/1 ou 2 bacs pour petites pièces 951251 2x6/1 (non fournis).

Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8x20

Longueur: 510 mm

Largeur: 294 mm
Hauteur: 61 mm

Description technique

Largeur	294 mm
Hauteur	61 mm
Longueur	510 mm
Emballage	Coffret en plastique ABS
Nombre de pièces	20
Degré de remplissage d'un tiroir en G	8x20
Type de produit	Jeu d'outils

Accessoires

Tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière en Haptoprene Largeur embout (b) 2,5 mm	660030 2,5
Cutter universel avec manche bimatière avec 3 lames, 18 mm	845020
Pince clé Longueur totale 180 mm	813500 180
Pince universelle, chromée, avec gaine multimatière Longueur totale 160 mm	700940 160
Marteau rivoir avec col de protection du manche Poids sans manche 200 g	750110 200
Logement en mousse PUR pour assortiment 680156	630304 680156
Pince clé Longueur totale 180 mm	813501 180
Ciseaux de travail avec revêtement en titane Longueur totale 175 mm	769240 175
Boîte Type 4	630305 4
Tournevis pour Phillips, avec manche bimatière en Haptoprene Taille empreinte cruciforme 2	667690 2
Mètre-ruban à regard Longueur ruban 2,5 m	462201 2,5

Tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière en Haptoprene Largeur embout (b) 5,5 mm	660030 5,5
Tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière en Haptoprene Largeur embout (b) 4 mm	660030 4
Jeu de clés mâles coudées 6 pans, avec bille de maintien chromé Nombre de tournevis 9	627132 9
Tournevis pour Phillips, avec manche bimatière en Haptoprene Taille empreinte cruciforme 1	667690 1
Boîte Type 4-1	630310 4-1
Pince clé Longueur totale 250 mm	813501 250
Logement en mousse PUR pour assortiment 680155	630304 680155
680156-20	630302 680156-20
680156-20	630303 680156-20
680155-20	630302 680155-20