



Aspirateur eau-poussières ATTIX, Référence fabricant: 961-01



Données de commande

N° commande	078541 961-01
GTIN	4005337125156
Classe d'article	07C

Description

Exécution:

Aspirateur eau-poussières robuste et puissant avec système de raccordement de tuyau souple (MultiFit) pour accomplir des tâches de nettoyage professionnelles. **Taux de séparation > 99,9%**.

- **Aspirateur industriel bimoteur avec filtre en PET-nylon lavable.**
- **Système de décolmatage de filtre Push & Clean.**
- **Aspirateur hautes performances avec grand réservoir en inox basculant et amovible (capacité: 70 litres).**
- **Accessoires MultiFit avec système d'arrêt à flotteur et indication sonore une fois la hauteur de remplissage maximale atteinte.**

Livraison:

Avec flexible d'aspiration, tube coudé (sauf 560-21XC), filtre humide et élément filtrant lavable (PET), supports pour flexible et câble. Avec tubes de rallonge en acier inoxydable (2x0,5 m), tube en acier inoxydable, embout 400 mm et suceur 300 mm.

Remarque(s):

Autres aspirateurs de sécurité pour chaque classe de danger (poussières nocives pour la santé ou explosives) disponibles sur demande (classe L, M, H).

Description technique

Puissance absorbée	3000 W
Longueur	580 mm
Hauteur	970 mm
Décolmatage de filtre	Système Push & Clean
Poids	30 kg
Dépression	250 mbar
Nombre de moteurs	2
Ø tuyau	38 mm
Volume du récipient	70 l
Niveau sonore	67 dB(A)
Longueur flexible d'aspiration	4 m
Longueur câble	10 m
Taux de séparation	99,9 %
Référence fabricant	ATTIX 961-01
Largeur	600 mm
Débit volumique d'air	2x60 l/s
Systèmes de filtrage	Filtre en PET-nylon.
Particularité	Cuve en inox basculante
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Aspirateurs eau-poussières

Accessoires

Buse oblique en caoutchouc Référence fabricant 7868	078546 7868
Kit flexible d'aspiration de copeaux Référence fabricant DN50	078545 DN50
Tube prolongateur en inox Référence fabricant 8074	078556 8074
Panier à copeaux Référence fabricant ATTIX9	078544 ATTIX9

Buse pour joints Référence fabricant 7102	078547 7102
Embout universel, larg. 400 mm Référence fabricant 3666	078555 3666
Jeu de sachets filtres5 pièces Pour type d'aspirateur 961	078549 961
Filtre de rechange Pour type d'aspirateur 961	078548 961
Kit d'atelier Référence fabricant ATTIX5	078543 ATTIX5