

Garant**Rail de base pour dispositif de montage d'outils, Type: 600****Données de commande**

N° commande	358565 600
GTIN	4062406340216
Classe d'article	31P

Description**Exécution:**

Système modulaire composé de rails de base, de modules d'outils flexibles pour blocage au niveau des rails de base et système de réglage/mesure en hauteur.

Tous les composants sont en aluminium anodisé de haute qualité.

Avantage(s):

- **Poste de travail propre et ordonné – Tous les dispositifs de montage se trouvent en un seul endroit.**
- **Modulaire – Rail de base extensible à tout moment par montage direct.**
- **Flexible – Deux modules d'outils différents (fixes ou pivotants).**
- **Maniement rapide et aisé – Levier de blocage sur les modules d'outils, déplacement du dispositif de réglage sur le rail de base.**
- **Perforations GARANT Easyfix à l'arrière du rail de base – Fixation de possibilités de rangement directement sur le dispositif de montage.**
- **Fixation 100% solide et sûre du porte-outils – Pas d'oscillations, protection du cône du porte-outils.**

Utilisation:

- **Montage/démontage de tous les accessoires d'un porte-outils.**
- **Utilisation/copie des longueurs d'outil existantes.**
- **Mesure de la longueur d'outil.**
- **Rangement de petites pièces via GARANT Easyfix.**

Livraison:

1x montage mural Easyfix 955825 2, équerre de montage avec couvercle pour fixation du rail de base, par ex. sur un établi.

Accessoire(s):

Modules d'outils 358575 et 358580, réglage en hauteur 358585.

Longueur: 600 mm

Largeur: 40 mm

Hauteur: 160 mm

Description technique

Largeur	40 mm
Hauteur	160 mm
Longueur	600 mm
Matière	Aluminium
Type de produit	Rails de guidage

Accessoires

Module d'outil pour dispositif de montage d'outils rigide Pour dim. porte-outils 63	358575 63
Module d'outil pour dispositif de montage d'outils orientable Pour dim. porte-outils 50	358580 50
Réglage en hauteur pour dispositif de montage d'outils Type A	358585 A
Module d'outil pour dispositif de montage d'outils rigide Pour dim. porte-outils 40	358575 40
Module d'outil pour dispositif de montage d'outils orientable Pour dim. porte-outils 63	358580 63
Module d'outil pour dispositif de montage d'outils orientable Pour dim. porte-outils 40	358580 40
Module d'outil pour dispositif de montage d'outils rigide Pour dim. porte-outils 100	358575 100
Réglage en hauteur pour dispositif de montage d'outils Type M	358585 M
Module d'outil pour dispositif de montage d'outils orientable Pour dim. porte-outils 80	358580 80
Module d'outil pour dispositif de montage d'outils rigide Pour dim. porte-outils 50	358575 50

Module d'outil pour dispositif de montage d'outils rigide Pour dim. porte-outils 80	358575 80
Module d'outil pour dispositif de montage d'outils orientable Pour dim. porte-outils 100	358580 100
Module d'outil pour dispositif de montage d'outils orientable Pour dim. porte-outils 30	358580 30
Module d'outil pour dispositif de montage d'outils rigide Pour dim. porte-outils 30	358575 30