

PRYOR

Jeu de caractères alphanumériques interchangeables, police normale 0 – 9 et A – Z, Hauteur écriture: 2,5mm



Données de commande

N° commande	085480 2,5
GTIN	5022044020146
Classe d'article	08W

Description

Exécution:

Outil d'estampage de haute précision pour un marquage rapide et rationnel avec **plusieurs lettres et chiffres simultanément.**

Utilisation:

Pour le marquage de matières (p. ex. plaques signalétiques, outils, pièces de machines, etc.) présentant une **résistance maximale de 1200 N/mm².**

Livraison:

100 caractères
12 pièces d'écartement (hauteur d'écriture 5 mm: 6 pièces)
1 pince
1 clé Allen
1 support

Dans un coffret en plastique.

Pièce(s) de rechange:

Possibilité de commander des caractères individuels sous 085481 en indiquant la hauteur d'écriture / le caractère désiré (p. ex. 085481 réf. 3/E).

Description technique

Nombre de caractères insérables	12
Largeur caractère	2,5 mm
Hauteur caractère	6,4 mm
Longueur porte-caractères	29 mm
Longueur caractère	19,05 mm
Hauteur écriture	2,5 mm
Type de produit	Poinçons à marquer manuels

Accessoires

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 2,5/. mm	085481 2,5/.
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 2,5/R mm	085481 2,5/R
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 2,5/V mm	085481 2,5/V
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 2,5/Q mm	085481 2,5/Q
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 2,5/6 mm	085481 2,5/6
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 2,5/K mm	085481 2,5/K
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 2,5/9 mm	085481 2,5/9
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 2,5/O mm	085481 2,5/O
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 2,5/W mm	085481 2,5/W
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 2,5/Y mm	085481 2,5/Y
Porte-caractères, individuel pour jeu 085480 Pour hauteur d'écriture 2-3 mm	085482 2-3

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 2,5/0 mm	085481 2,5/0
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 2,5/+ mm	085481 2,5/+
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 2,5/X mm	085481 2,5/X
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 2,5/E mm	085481 2,5/E
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 2,5/N mm	085481 2,5/N
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 2,5/F mm	085481 2,5/F
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 2,5/I mm	085481 2,5/I
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 2,5/S mm	085481 2,5/S
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 2,5LEER mm	085481 2,5LEER
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 2,5/8 mm	085481 2,5/8
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 2,5/7 mm	085481 2,5/7
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 2,5/L mm	085481 2,5/L
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 2,5/M mm	085481 2,5/M
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 2,5/P mm	085481 2,5/P
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 2,5/, mm	085481 2,5/,
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 2,5/5 mm	085481 2,5/5
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 2,5/D mm	085481 2,5/D
	085481 2,5/1

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur
écriture / caractère 2,5/1 mm

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur
écriture / caractère 2,5/C mm

085481 2,5/C

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur
écriture / caractère 2,5/B mm

085481 2,5/B

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur
écriture / caractère 2,5/- mm

085481 2,5/-

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur
écriture / caractère 2,5/H mm

085481 2,5/H

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur
écriture / caractère 2,5/U mm

085481 2,5/U

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur
écriture / caractère 2,5/T mm

085481 2,5/T

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur
écriture / caractère 2,5/3 mm

085481 2,5/3

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur
écriture / caractère 2,5/Z mm

085481 2,5/Z

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur
écriture / caractère 2,5/G mm

085481 2,5/G

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur
écriture / caractère 2,5/A mm

085481 2,5/A

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur
écriture / caractère 2,5/& mm

085481 2,5/&

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur
écriture / caractère 2,5/4 mm

085481 2,5/4

Types d'acier interchangeables Jeux de chiffres 0 – 9
Hauteur écriture 2,5 mm

085483 2,5

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur
écriture / caractère 2,5/J mm

085481 2,5/J