



Ponceuse excentrique pneumatique, Type: 58436



Données de commande

N° commande	079656 58436
GTIN	616026584365
Classe d'article	03R

Description

Exécution:

Ponceuse excentrique puissante avec plateau-support auto-agrippant en polyuréthane.

Utilisation confortable grâce au carter composite léger et à la prise en main ergonomique.

Entraînement par commande pneumatique robuste, silencieux et quasi sans vibrations avec vérin en acier, niveau sonore faible.

Ponceuse excentrique Dynorbital Spirit (152 mm) pour aspiration centrale. **Meuleuse combinée**, permettant un travail **excentrique** pour le **ponçage grossier et intermédiaire**, avec course de 5 mm, et un travail **rotatif** pour un meulage avec fort enlèvement de matière. Raccord pour **aspiration externe**.

Livraison:

Avec raccords nécessaires.

Remarque(s):

Disques abrasifs auto-agrippants, voir code art. 567775 ou 567901.

Plateaux-supports auto-agrippants DynaMaze pour 079655 et 079656 réf. X61V et réf. 58436, voir 567872 réf. 150.

Description technique

Poids	1,3 kg
-------	--------

Type d'aspiration	Externe
Référence fabricant	Dynalocke 152 mm
Ø plateau-support	150 mm
Vitesse de rotation max.	12000 min ⁻¹
Vibrations maximales suivant EN	2,67 m/s ²
Quantité maximale d'air absorbé	654 l/min
Niveau sonore	82 dB(A)
Course	5 mm
Type de produit	Ponceuse excentrique

Accessoires

Disque abrasif auto-agrippant papier (A)6 + 1 perforations Grain 320	567775 320
Disque abrasif auto-agrippant papier (A)6 + 1 perforations Grain 400	567775 400
Disque abrasif auto-agrippant papier (A)6 + 1 perforations Grain 80	567775 80
Disque abrasif auto-agrippant papier (A)6 + 1 perforations Grain 800	567775 800
Disque abrasif auto-agrippant papier (A)6 + 1 perforations Grain 60	567775 60
Disque abrasif auto-agrippant papier (A)6 + 1 perforations Grain 600	567775 600
Plateau-support auto-agrippant PUDynaMaze Ø ext. 150 mm	567872 150
Disque abrasif auto-agrippant papier (A)6 + 1 perforations Grain 240	567775 240
Disque abrasif auto-agrippant papier (A)6 + 1 perforations Grain 120	567775 120
Disque abrasif auto-agrippant papier (A)6 + 1 perforations Grain 180	567775 180

Disque abrasif auto-agrippant papier (A)6 + 1 perforations
Grain 40

567775 40