

Garant GRIDLINE

Armoire de base avec cloison avec Portes battantes avec regard, Type: 2000-2**Données de commande**

N° commande	940084 2000-2
GTIN	4062406565107
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire garnie en 40x20G avec cloison. Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes battantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene avec serrure à cylindre. **Socle de nivellement** sur les armoires de base avec 4 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Cloison centrale accrochée □ 9×9 mm au pas de 37 mm, avec 2 tablettes fixes et 4 tablettes réglables en hauteur. Charge admissible de la cloison centrale accrochée ou des compartiments suspendus: 200 kg.

Placement:

Nombre de tablettes largeur 20G: 6

Nombre de tablettes largeur 40G: 1

Livraison:

Armoire avec cloison et tablettes.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

Portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	100 kg
Profondeur en G	20
Façades des armoires	Porte battante avec regard
Poids	118 kg
Largeur	1000 mm
Positionnement de la poignée	centre
Profondeur	500 mm
Hauteur	2000 mm
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Largeur en G	40
Hauteur utile	1845 mm
ComfortClose	non
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type d'armoire	Armoire de base
Type de produit	Armoire à tablettes

Accessoires

Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11
Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 20	940550 20

Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G
40

940550 40