

Mitutoyo**Comparateur, Plage de mesure / Ø boîtier: 10/58Bmm**

Données de commande

N° commande	432051 10/58B
GTIN	4946368841915
Classe d'article	44A

Description

Exécution:

Dimensions suivant DIN EN ISO 463, édition juin 2006. Comparateurs de précision avec boîtier métallique, Ø axe de fixation 8 mm h6, trempé et rectifié. La bague extérieure permet de pivoter le cadran sur la position zéro de l'indicateur. Indicateur central pour lecture 1/100 mm, petit indicateur de l'échelle secondaire pour lecture 1 mm.

Accessoire(s):

Touches spéciales 434900; 434910; 434915.

Description technique

Etalonnage	C1
Norme	DIN 878
Résolution	0,01 mm
Anneau au dos du comparateur	oui
Force de mesure	0,4 - 1,4 N
Lecture 1 tour	1 mm

Ø corps max	58 mm
Lecture	1/100 mm
Plage de mesure	10 mm
Ecart de mesure MPE (plage de mesure)	13 µm
Métrologie	analogique
Type de produit	Jauge à cadran

Services

Étalonnage Comparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 10 mm	023000 10
Étalonnage DAkkS Comparateur analogique 0,01 et numérique 0,01 / 0,001 Plage de mesure maximale 12,5 mm	023010 12,5

Accessoires

Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 15 mm	434920 15
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 30 mm	434920 30
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 20 mm	434920 20
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 70 mm	434920 70
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 60 mm	434920 60
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 50 mm	434920 50
Touche orientable	434912
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 90 mm	434920 90
Paroi arrière magnétique pour comparateurs Pour Ø de boîtier 58 mm	434836 58
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 80 mm	434920 80
Support de comparateur coudé 45° Longueur de serrage 25 mm	434917 25
Support de comparateur coudé 45° Longueur de serrage 50 mm	434917 50
	434918 50

Support de comparateur coudé60° Longueur de serrage 50 mm

Support de comparateur coudé60° Longueur de serrage 25 mm

434918 25

Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 100 mm

434920 100

Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 40 mm

434920 40

Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 10 mm

434920 10