

Mitutoyo**Jeu de vérificateurs d'alésage de précision avec comparateur, Plage de mesure: 18-150mm****Données de commande**

N° commande	435207 18-150
GTIN	4946368855523
Classe d'article	44A

Description**Exécution:**

Vérificateur d'alésage trois point d'appuis à centrage automatique. Tige et comparateur chromés mats. Comparateur protégé grâce à un boîtier en plastique antichocs. Tige stabilisée contre les variations de température. Réglage du \varnothing d'alésage grâce aux touches de mesure interchangeable, de différentes longueur et aux disques de mesures.

Touches de mesure avec bille en carbure.

Utilisation:

Pour contrôler avec précision la conformité du \varnothing ainsi que la concentricité et la cylindricité de l'alésage.

Livraison:

Avec comparateur 432051 réf. 10/58 avec lecture 1/100 mm.

3 vérificateurs d'alésage de précision 435203, avec touches de mesure, rallonge et disques de mesure.

Description technique

Nombre de vérificateurs d'alésage	3
Nombre de touches de mesure	26
Plage de mesure	18 - 150 mm
Nombre de bagues de mesure	4

Profondeur de mesure	100 - 150 mm
Précision de répétabilité sans comparateur	0,5 µm
Norme	Norme usine
Emballage	Boîte robuste
Étalonnage	C1
Étalonnage	S9
Type de produit	Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches

Services

Étalonnage Comparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 10 mm	023000 10
Étalonnage Jeu de vérificateurs d'alésage de précision Plage de mesure 18-150 mm	020580 18-150
Étalonnage DAkkS Comparateur analogique 0,01 et numérique 0,01 / 0,001 Plage de mesure maximale 12,5 mm	023010 12,5

Accessoires

Bague d'écartement Ø int. 6,3 mm Largeur bague 2 mm	435230 2
Bague d'écartement Ø int. 5,3 mm Largeur bague 1 mm	435220 1
Rallonge (50 mm)	435210
Bague d'écartement Ø int. 6,3 mm Largeur bague 1 mm	435230 1
Bague d'écartement Ø int. 5,3 mm Largeur bague 0,5 mm	435220 0,5
Bague d'écartement Ø int. 6,3 mm Largeur bague 0,5 mm	435230 0,5
Bague d'écartement Ø int. 6,3 mm Largeur bague 3 mm	435230 3
Vérificateur d'alésage de précision avec comparateur Plage de mesure 18-35 mm	435203 18-35
Vérificateur d'alésage de précision avec comparateur Plage de mesure 35-60 mm	435203 35-60
	435203 50-150

Vérificateur d'alésage de précision avec comparateur Plage
de mesure 50-150 mm
