

Garant GRIDLINE

Armoire à outils complète avec tiroirs 75 kg, 20×24G, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 900/6**Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 931005 900/6 |
| GTIN | 4062406769277 |
| Classe d'article | 9GK |

Description**Exécution:**

Armoire à outils entièrement équipée en 24×28G, avec tiroirs 20×24G. Verrouillage central par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles. Tiroirs avec perforations au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm). Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Remarque(s):

Lors du levage et du transport de l'armoire, veiller à une fixation suffisante des tiroirs dans le caisson.

Description technique

| | |
|---------------------------|--------|
| Profondeur | 700 mm |
| Largeur utile des tiroirs | 500 mm |
| Nombre de tiroirs | 6 |

| | |
|--|--|
| Hauteur frontale des tiroirs | 75 mm |
| Hauteur frontale des tiroirs | 100 mm |
| Hauteur frontale des tiroirs | 100 mm |
| Hauteur frontale des tiroirs | 125 mm |
| Hauteur frontale des tiroirs | 150 mm |
| Hauteur frontale des tiroirs | 250 mm |
| Largeur utile des tiroirs en G | 20 |
| Largeur | 600 mm |
| Hauteur utile | 800 mm |
| Hauteur | 900 mm |
| Hauteur utile pour tiroirs | 800 mm |
| Profondeur utile des tiroirs | 600 mm |
| Surface utile de tiroir en G | 20×24 |
| Poids | 109 kg |
| Profondeur utile des tiroirs en G | 24 |
| Nombre de portes | 0 |
| Nombre de plateaux coulissants | 0 |
| Bâti sous un poste de travail réglable en hauteur | non |
| Epaisseur du matériau | 1,2 mm |
| Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 75 kg |
| Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % |
| Extraction tiroir | Sécurité antibasculement |
| Réglage en hauteur au pas | 25 mm |
| Serrure à cylindre | Cylindre modulaire |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Attribut des noms de produit | 20×24G |
| Type de produit | Armoire à outils |

Accessoires

| | |
|--|-------------|
| Caisson d'armoire à outils pour tiroirs Hauteur 900 mm | 931035 900 |
| Tiroir,75 kg Hauteur frontale des tiroirs 100 mm | 931043 100 |
| Tiroir,75 kg Hauteur frontale des tiroirs 125 mm | 931043 125 |
| Tiroir,75 kg Hauteur frontale des tiroirs 150 mm | 931043 150 |
| Tiroir,75 kg Hauteur frontale des tiroirs 250 mm | 931043 250 |
| Tiroir,75 kg Hauteur frontale des tiroirs 75 mm | 931043 75 |
| Cache-serrure pour GridLine Type HU21 | 914227 HU21 |