




## Jeux de clés mixtes, Nombre de clés: 22



### Données de commande

N° commande	613810 22
GTIN	4013288221087
Classe d'article	63F

### Description

#### Exécution:

Convient particulièrement pour les espaces restreints. La combinaison de la mâchoire courbée à 7,5° et de la géométrie hexagonale double permet de doubler les points de prise. Le petit angle de reprise dans la mâchoire saisit la vis tous les 15°.

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.

#### Norme:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, chromé mat.

#### Livraison:

1 clé mixte de chaque 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Réf. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32

#### Remarque(s):

**ATTENTION!**

Il existe aussi une alternative de GARANT pour ce produit!

Numéro de produit recommandé : 613610

### Description technique

Nombre de clés	22
----------------	----

Position de l'œil	15 degré
Matériau	Acier au chrome-molybdène
Surface	chromé mat
Système de mesure métrique	oui
Système de mesure en pouces	non
Exécution longue	non
Type de produit	Clés

## Accessoires

Clés mixtes Ouverture 5,5 mm	613800 5,5
Clés mixtes Ouverture 6 mm	613800 6
Clés mixtes Ouverture 7 mm	613800 7
Clés mixtes Ouverture 8 mm	613800 8
Clés mixtes Ouverture 10 mm	613800 10
Clés mixtes Ouverture 11 mm	613800 11
Clés mixtes Ouverture 12 mm	613800 12
Clés mixtes Ouverture 13 mm	613800 13
Clés mixtes Ouverture 14 mm	613800 14
Clés mixtes Ouverture 15 mm	613800 15
Clés mixtes Ouverture 16 mm	613800 16
Clés mixtes Ouverture 17 mm	613800 17
Clés mixtes Ouverture 18 mm	613800 18
Clés mixtes Ouverture 19 mm	613800 19
Clés mixtes Ouverture 20 mm	613800 20
Clés mixtes Ouverture 21 mm	613800 21
Clés mixtes Ouverture 22 mm	613800 22
Clés mixtes Ouverture 24 mm	613800 24
Clés mixtes Ouverture 27 mm	613800 27

Clés mixtes Ouverture 30 mm	613800 30
Clés mixtes Ouverture 32 mm	613800 32