

Garant GRIDLINE

Etabli mobile ToolTruck avec tiroirs complètement extractibles pour L-BOXX®, 16×16G, Type: 10**Données de commande**

N° commande	914575 10
GTIN	4062406785598
Classe d'article	9GT

Description**Exécution:**

L'établi mobile ToolTruck est équipé d'un plan de travail en X-ABS pour des exigences techniques élevées. Compartiment ouvert avec 4 plateaux extensibles, pour 4 × valises système en plastique L-BOXX®, faciles et rapides à clipser/déclipser. 2 × valises système en plastique L-BOXX® de chaque 693330 réf. 102 et 136. Ou: 2 × 693330 réf. 102; 1 × réf. 238 (en cas de montage du 3e plateau extensible). **Les montants sont équipés de pare-chocs en LDPE.** Une **fermeture centralisée** verrouille la porte, les tiroirs et les plateaux extensibles.

Avec 6 tiroirs.

Livraison:

Avec compartiments:

1 paroi crantée 951510 réf. 75 par tiroir de 75 mm;

1 paroi crantée 951510 réf. 125 par tiroir de 125 mm.

Coloris:

Revêtement par poudre, bicolore argent / gris anthracite RAL 7016.

Remarque(s):

Compartiment latéral en option 914791 pas intégré à la fermeture centralisée du ToolTruck, se ferme avec une serrure à cylindre séparée. Autres accessoires et matériel de compartimentage, voir groupe 95. Valise L-BOXX® non fournie.

Description technique

Largeur	1195 mm
Profondeur	500 mm
Hauteur frontale des tiroirs	75 mm
Hauteur frontale des tiroirs	75 mm
Hauteur frontale des tiroirs	75 mm
Hauteur frontale des tiroirs	125 mm
Hauteur frontale des tiroirs	200 mm
Hauteur frontale des tiroirs	200 mm
Hauteur	1000 mm
Matériau plan de travail	X-ABS
Pare-chocs	oui
Largeur utile des tiroirs	400 mm
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Largeur utile des tiroirs en G	16
Nombre de tiroirs	6
Surface utile de tiroir en G	16×16
Poids	104 kg
Profondeur utile des tiroirs en G	16
Déverrouillage individuel des tiroirs	Une main
Profondeur utile des tiroirs	400 mm
Série	ToolTruck
ComfortClose	non
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Escamotable	non
Nombre de portes	0
Largeur utile plateau extensible	370 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	40 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement

Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Attribut des noms de produit	16×16G
Type de produit	Etabli mobile

Accessoires

Parois de séparation à fentes Profondeur 16G Pour hauteur frontale de tiroir 75 mm	951510 75
Parois de séparation à fentes Profondeur 16G Pour hauteur frontale de tiroir 125 mm	951510 125
Jeu de roulettes pour servantes d'atelier et établis mobiles Type G	915567 G
Cache-serrure pour GridLine Type VA21	914227 VA21