



Taraut machine pour trous débouchants HOLEX Clever Tap + foret hélicoïdal pour avant-trous, Pour filetages métriques: M3-12



Données de commande

N° commande	146724 M3-12
GTIN	4067263802976
Classe d'article	12H

Description

Exécution:

A l'ouverture du coffret, les outils se dressent automatiquement, facilitant ainsi leur prise en main.

Composition: tarauds machine M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 et forets hélicoïdaux pour avant-trous réf. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Contenu:

1 taraut machine de chaque M3 – M12 réf. 131265 et foret hélicoïdal 114031.

Description technique

Pour filetage métrique	M3 – M12
Série	CleverTap
Type de filetage	M
Angle de flanc	60 degré
Norme	DIN 371

Norme	DIN 376
Bague de couleur	Vert
Type de produit	Tarauds

Accessoires

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/pouces) 10,2	114031 10,2
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/pouces) 2,5	114031 2,5
Taraud machine HOLEX Clever TapType B DIN 371/376 M M10	131265 M10
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/pouces) 4,2	114031 4,2
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/pouces) 6,8	114031 6,8
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/pouces) 8,5	114031 8,5
Taraud machine HOLEX Clever TapType B DIN 371/376 M M8	131265 M8
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/pouces) 3,3	114031 3,3
Taraud machine HOLEX Clever TapType B DIN 371/376 M M5	131265 M5
Taraud machine HOLEX Clever TapType B DIN 371/376 M M4	131265 M4
Taraud machine HOLEX Clever TapType B DIN 371/376 M M6	131265 M6
Taraud machine HOLEX Clever TapType B DIN 371/376 M M12	131265 M12
Coffret vide Type 4	146961 4
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/pouces) 5	114031 5

Taraud machine HOLEX Clever TapType B DIN 371/376 M
M3

131265 M3