

**metabo****Meuleuse d'angle sans fil, avec batterie, Type: WL9-125****Données de commande**

N° commande	077127 WL9-125
GTIN	4061792225633
Classe d'article	03D

**Description****Exécution:**

Meuleuse d'angle 18 V robuste et compacte avec moteur puissant.

- **Metabo Quick pour changement de disque sans outil grâce à l'écrou à serrage rapide.**
- **Capot de protection réglable sans outil; avec fixation antitorsion.**
- **Arrêt électronique de sécurité: réduit le rebond en cas de blocage du disque, pour une protection élevée de l'utilisateur.**
- **Démarrage progressif électronique pour un démarrage sans à-coup.**
- **Protection anti-redémarrage: empêche tout démarrage accidentel après un changement de batterie.**

**Avantage(s):**

**Compatibilité totale des batteries – désormais également entre les différents fabricants.**

Tous les appareils 18 V et les batteries des partenaires CAS sont 100% compatibles entre eux. CAS est l'abréviation de "Cordless Alliance System".

**Livraison:**

Avec batterie, chargeur et metaBOX. Avec capot de protection, bride de support, écrou à serrage rapide, poignée supplémentaire et 3x batteries Li-Power.

**Remarque(s):**

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073870 – 073890.

**Description technique**

Référence fabricant	W 18 L 9-125 Quick
---------------------	--------------------

Nombre de batteries incluses	3
Poids sans batterie	1,6 kg
Verrouillage anti-redémarrage	oui
Ø disque max.	125 mm
Poids	2,3 kg
Dispositif homme-mort	non
Emballage	Metabox
Démarrage en douceur	oui
Type de batterie	Lithium-ion
Poids, batterie comprise	2,3 kg
Arrêt kickback	oui
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Type CAS 18 V
Capacité de la batterie	4 Ah
Tension de la batterie	18 V
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Vitesse de rotation max.	8500 min <sup>-1</sup>
Vibrations maximales suivant EN	5 m/s <sup>2</sup>
Protection de surcharge	oui
Type de produit	Meuleuses d'angle

## Accessoires

BatterieLi-Power Capacité de la batterie 5,2 Ah	073870 5,2
BatterieLi-Power Capacité de la batterie 4 Ah	073870 4
BatterieLi-Power Capacité de la batterie 2 Ah	073870 2
Chargeur de batterie Type ASC55	073890 ASC55