




## Jeu complémentaire 1/2 pouce, Nombre d'outils: 23



### Données de commande

N° commande	953755 23
GTIN	4067263723622
Classe d'article	91A

### Description

#### Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Les compartiments en mousse rigide occupent 1/4 (10 G x 8 G ou 250 x 200 mm) ou 1/2 (20 G x 8 G ou 500 x 200 mm) de la surface utile de tiroir.

#### Adapté(s) pour:

**Servantes d'atelier GARANT** avec tiroirs à extension totale et nouvelles cotes de pas pour les tiroirs de **20 G x 16 G** ou 500 x 400 mm (l x P).

#### Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 953755: 1 pièce

Douilles 12 pans HOLEX 642520 réf. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: 1 pièce de chaque

Douilles tournevis 6 pans HOLEX 643313 réf. 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: 1 pièce de chaque

### Description technique

Profondeur en G	20
Largeur en G	8
Profondeur	500 mm
Nombre d'outils	23
Largeur	200 mm

Exécution	avec clé à douilles
Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur	30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G	8x20
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Type de produit	Mousse rigide prédécoupée

## Accessoires

Compartiment alvéolé en mousse rigide pour jeux d'outils pour assortiment de mousses rigides 953755	952001 953755
Douille 12 pans longue, 1/2 pouce Ouverture 10 mm	642520 10
Douille 12 pans longue, 1/2 pouce Ouverture 11 mm	642520 11
Douille 12 pans longue, 1/2 pouce Ouverture 12 mm	642520 12
Douille 12 pans longue, 1/2 pouce Ouverture 13 mm	642520 13
Douille 12 pans longue, 1/2 pouce Ouverture 14 mm	642520 14
Douille 12 pans longue, 1/2 pouce Ouverture 15 mm	642520 15
Douille 12 pans longue, 1/2 pouce Ouverture 16 mm	642520 16
Douille 12 pans longue, 1/2 pouce Ouverture 17 mm	642520 17
Douille 12 pans longue, 1/2 pouce Ouverture 18 mm	642520 18
Douille 12 pans longue, 1/2 pouce Ouverture 19 mm	642520 19
Douille 12 pans longue, 1/2 pouce Ouverture 21 mm	642520 21
Douille 12 pans longue, 1/2 pouce Ouverture 22 mm	642520 22
Douille 12 pans longue, 1/2 pouce Ouverture 24 mm	642520 24
Douille 12 pans longue, 1/2 pouce Ouverture 27 mm	642520 27
Douille 12 pans longue, 1/2 pouce Ouverture 30 mm	642520 30
Douille 12 pans longue, 1/2 pouce Ouverture 32 mm	642520 32
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce, longue Hexagonal 10 mm	643313 10
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce, longue Hexagonal 12 mm	643313 12

Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce, longue Hexagonal 14 mm

643313 14

Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce, longue Hexagonal 5 mm

643313 5

Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce, longue Hexagonal 6 mm

643313 6

Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce, longue Hexagonal 7 mm

643313 7

Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce, longue Hexagonal 8 mm

643313 8