



Jeu d'embouts "Zyklop Pocket" avec manche universel 17 pièces, Nombre de pièces: 17



Données de commande

N° commande	676230 17
GTIN	4013288223050
Classe d'article	63H

Description

Exécution:

Adaptés à la pratique, ces jeux Kraftform Kompakt® sont composés d'embouts et d'un manche universel pour **utilisation manuelle ou sur machine**. **Manche de tournevis Kraftform** avec système à serrage rapide pour embouts 1/4 pouce avec tige C 6,3 **et** E 6,3.

Cliquet Zyklop compact avec magasin d'embouts intégré. Avec cliquet réversible de précision (72 dents) et angle de reprise à 5°. Le logement direct magnétique transforme simultanément le cliquet de 3/8 pouce en tournevis à cliquet pour embouts avec porte-embouts 1/4 pouce.

Contenu:

Embouts, **BiTorsion**, longueur 25 mm, C 6,3, pour Phillips: 1 de chaque, 675520 réf. 1/25; 2/25

Embouts, **BiTorsion**, longueur 50 mm, C 6,3, pour Pozidriv: 1 de chaque, 675540 réf. 1/25; 2/25

Embouts, **BiTorsion**, longueur 25 mm, C 6,3 pour 6 pans creux: 1 de chaque réf. 3; 4; 5; 6

Embouts, **BiTorsion**, longueur 25 mm, C 6,3, pour Torx®: 1 de chaque 675550 réf. TX10; TX15; TX20; TX25

Douilles 1/4 pouce, pour 6 pans mâle: 1 de chaque, réf. 8; 10; 13 mm

Porte-outils universel: 1 pièce avec entraînement six-pans de 1/4 pouce

Cliquet de précision Zyklop Pocket: 1 pièce 676635 avec tête orientable

Description technique

Profil d'entraînement	Tournevis pour Phillips
Profil d'entraînement	Tournevis Pozidriv
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis TORX®
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis TORX®
Référence fabricant	8009 Zyklop Pocket Set 2
Queue à six pans pour embouts	C 6,3
Nombre de pièces	17
Manche universel	Poignée de tournevis
Lame télescopique escamotable dans le manche	non
Type de produit	Outil à embout

Accessoires

Embout pour Phillips, 1/4 pouce C 6,3BiTorsion Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 1/25 mm	675520 1/25
Embout pour Phillips, 1/4 pouce C 6,3BiTorsion Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 2/25 mm	675520 2/25
Embout pour Pozidriv, 1/4 pouce C 6,3BiTorsion Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 1/25 mm	675540 1/25
Embout pour Pozidriv, 1/4 pouce C 6,3BiTorsion Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 2/25 mm	675540 2/25
Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3BiTorsion Profil Torx® TX10	675550 TX10
Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3BiTorsion Profil Torx® TX15	675550 TX15
Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3BiTorsion Profil Torx® TX20	675550 TX20
Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3BiTorsion Profil Torx® TX25	675550 TX25
	676635 13

Porte-tournevis à magasin et cliquet réversible de précision
"Zyklop Pocket" avec embouts 1/4 pouce avec cliquet et
aimant Nombre de pièces 13
