

**Douille IMPACT, Nombre d'outils: 11****Données de commande**

N° commande	954015 11
GTIN	4067263906698
Classe d'article	91A

**Description****Exécution:**

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. **Couche supérieure anthracite**, la partie inférieure **contraste par sa couleur grise** pour mettre en évidence les outils manquants.

**Livraison:**

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 954015: 1 pièces

Douilles IMPACT 6 pans HOLEX 3/8 pouce avec aimant 650135 réf. 7; 8; 10; 13; 14; 15; 16; 17; 19: 1 pièce de chaque

Rallonge IMPACT HOLEX 3/8 pouce 650400 réf. 100: 1 pièces

Cardan IMPACT HOLEX 3/8 pouce 650600: 1 pièces

**Description technique**

Profondeur en G	8
Largeur	200 mm
Profondeur	200 mm
Largeur en G	8

Exécution	avec clé à douilles
Nombre d'outils	11
Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur	30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G	8×8
Carré d'entraînement	3/8 pouce
Type de produit	Mousse rigide prédécoupée

## Accessoires

Compartiment alvéolé en mousse rigide pour jeux d'outils pour assortiment de mousses rigides 954015	952001 954015
Douille IMPACT 6 pans, 3/8 pouce avec aimant Ouverture 10 mm	650135 10
Douille IMPACT 6 pans, 3/8 pouce avec aimant Ouverture 13 mm	650135 13
Douille IMPACT 6 pans, 3/8 pouce avec aimant Ouverture 14 mm	650135 14
Douille IMPACT 6 pans, 3/8 pouce avec aimant Ouverture 15 mm	650135 15
Douille IMPACT 6 pans, 3/8 pouce avec aimant Ouverture 16 mm	650135 16
Douille IMPACT 6 pans, 3/8 pouce avec aimant Ouverture 17 mm	650135 17
Douille IMPACT 6 pans, 3/8 pouce avec aimant Ouverture 19 mm	650135 19
Douille IMPACT 6 pans, 3/8 pouce avec aimant Ouverture 7 mm	650135 7
Douille IMPACT 6 pans, 3/8 pouce avec aimant Ouverture 8 mm	650135 8
Rallonge IMPACT, 3/8 pouce Longueur totale 100 mm	650400 100
Cardan IMPACT, 3/8 pouce	650600