



## Jeu d'atelier, Nombre d'outils: 36



### Données de commande

N° commande	955018 36
GTIN	4067263934950
Classe d'article	91A

### Description

#### Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur bleue pour mettre en évidence les outils manquants.

#### Adapté(s) pour:

**Servantes d'atelier GARANT** avec tiroirs à extension totale et cotes de pas pour les tiroirs de **20 G x 16 G** ou 500 x 400 mm (l x P).

Servantes d'atelier 914520 – 914582.

#### Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 955018: 1 pièces

Clés mixtes HOLEX 613950 réf. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: 1 pièce de chaque

Cliquet réversible HOLEX 1/2 pouce 640190 réf. 1/2: 1 pièces

Rallonges HOLEX 1/2 pouce 641020 réf. 125; 250: 1 pièce de chaque

Poignée transversale HOLEX 1/2 pouce 641320 réf. 295: 1 pièces

Cardan HOLEX 1/2 pouce 641620 réf. 1/2: 1 pièce

Douilles 12 pans HOLEX 1/2 pouce 642120 réf. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: 1 pièce de chaque

Douilles 12 pans longues HOLEX 1/2 pouce 642520 réf. 17; 19; 21: 1 pièce de chaque

Tournevis HOLEX pour vis à fente 660701 réf. 3,5; 5,5: 1 pièce de chaque

Tournevis court pour vis à fente HOLEX 664201 réf. 5,5: 1 pièces

Tournevis pour Phillips HOLEX 668401 réf. 1; 2: 1 pièce de chaque

Tournevis courts pour Phillips HOLEX 668471 réf. 2: 1 pièces

Pince universelle vanadium HOLEX 703000 réf. 180: 1 pièces

Pince multiprise HOLEX 706151 réf. 250: 1 pièces

Marteau rivoir HOLEX 750125 réf. 300: 1 pièces

## Description technique

Profondeur	400 mm
Surface utile de tiroir en G	20×16
Profondeur en G	16
Largeur	500 mm
Largeur en G	20
Exécution	pour tiroir de servante d'atelier
Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur	30 mm
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Convient pour équipements d'atelier	Servante d'atelier
Type de produit	Mousse rigide prédécoupée

## Accessoires

Clés mixtes Ouverture 10 mm	613950 10
Clés mixtes Ouverture 13 mm	613950 13
Clés mixtes Ouverture 16 mm	613950 16
Clés mixtes Ouverture 17 mm	613950 17
Clés mixtes Ouverture 18 mm	613950 18
Clés mixtes Ouverture 19 mm	613950 19
Clés mixtes Ouverture 5,5 mm	613950 5,5
Clés mixtes Ouverture 7 mm	613950 7
Clés mixtes Ouverture 8 mm	613950 8
Cliquet réversible, 1/2" avec éjecteur Type 1/2	640190 1/2
Rallonge, 1/2" Longueur totale 125 mm	641020 125

Rallonge, 1/2" Longueur totale 250 mm	641020 250
Poignée transversale, 1/2 pouce Longueur totale 295 mm	641320 295
Cardan, 1/2 pouce Type 1/2	641620 1/2
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 13 mm	642120 13
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 14 mm	642120 14
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 15 mm	642120 15
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 16 mm	642120 16
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 17 mm	642120 17
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 18 mm	642120 18
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 19 mm	642120 19
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 21 mm	642120 21
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 22 mm	642120 22
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 24 mm	642120 24
Douille 12 pans longue, 1/2 pouce Ouverture 17 mm	642520 17
Douille 12 pans longue, 1/2 pouce Ouverture 19 mm	642520 19
Douille 12 pans longue, 1/2 pouce Ouverture 21 mm	642520 21
Tournevis pour vis à fente, avec manche Largeur embout (b) 3,5 mm	660701 3,5
Tournevis pour vis à fente, avec manche Largeur embout (b) 5,5 mm	660701 5,5
Tournevis pour vis à fente, court Largeur embout (b) 5,5 mm	664201 5,5
Tournevis pour Phillips, avec manche bimatière Taille empreinte cruciforme 1	668401 1
Tournevis pour Phillips, avec manche bimatière Taille empreinte cruciforme 2	668401 2
Tournevis pour Phillips, court Taille empreinte cruciforme 2	668471 2
Pince universelle vanadium, non revêtue Longueur totale 180 mm	703000 180
Pince multiprise avec revêtement en plastique Longueur totale 250 mm	706151 250
Marteau rivoir Poids sans manche 300 g	750125 300

Compartiment alvéolé en mousse rigide pour jeux d'outils  
pour assortiment de mousses rigides 955018

---

952001 955018