

AEG

Visseuse compacte sans fil, Type: SE3



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 070220 SE3 |
| GTIN | 4002395197538 |
| Classe d'article | 07A |

Description

Exécution:

AEG – Visseuse d'angle sans fil

Perceuse-**visseuse compacte** avec batterie Li-Ion et **articulation pivotante** pour travailler sur des formes droites ou courbées. Réglage du couple sur 10 niveaux et accouplement à friction. Rotation droite/gauche, **porte-embouts Hex 1/4 pouce (E 6,3)**.

Avantage(s):

Avec articulation pivotante.

Fonctionnement:

IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de $\varnothing < 12$ mm, mais tout contact doit être évité, et pas de protection contre l'eau.

Livraison:

Avec chargeur et valise de transport.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073824 et 073841.

Emballage: Mallette de transport

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: AEG Type B 3 V

Référence fabricant: SE3,6

Nombre de batteries incluses: 2

Type de batterie: Lithium-ion

Capacité de la batterie: 1,5 Ah

Tension de la batterie: 3,6 V

Couple max. doux: 4,5 Nm

Description technique

| | |
|---|-----------------------------|
| Couple max. doux | 4,5 Nm |
| Couple max. dur | 6,5 Nm |
| Vitesse de rotation max. 2 ^{ème} vitesse | 0 - 600 min ⁻¹ |
| Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier | 3 mm |
| Référence fabricant | SE3,6 |
| Type | SE3 |
| Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois | 6 mm |
| Utilisation type | Light |
| Forme | Visseuses droites |
| Porte-outils | E 6,3 |
| Tension de la batterie | 3,6 V |
| Capacité de la batterie | 1,5 Ah |
| Vitesse de rotation max. 1 ^{ère} vitesse | 0 - 200 min ⁻¹ |
| Poids | 0,6 kg |
| Emballage | Mallette de transport |
| Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | AEG Type B 3 V |
| Type de batterie | Lithium-ion |
| Nombre de batteries incluses | 2 |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie |
| pour matériau | Bois |
| pour matériau | Acier |
| Type de produit | Visseuses |

Accessoires

| | |
|---|--------------|
| Li-Ion, système S Type de batterie, tension de batterie AB3 V | 073824 AB3 |
| Chargeur de batterie Type LA036 | 073841 LA036 |

