



Dégrippant multi-usages, Contenu: 5 l



Données de commande

N° commande	083005 5
GTIN	5032227495005
Classe d'article	08E

Description

Exécution:

Le dégrissant multi-usages WD-40 réputé mondialement **est totalement inodore et contient un agent propulseur sans danger pour l'environnement.** Sans téflon, résine, silicone ni acide.

Utilisation:

- **Antirouille avec capillarité importante – dérouille rapidement les raccords légèrement rouillés ainsi que les vis et écrous grippés.**
- **Nettoyant – dissout la saleté incrustée; ne colle pas et ne durcit pas.**
- **Lubrifiant pour toutes les surfaces lisses, la mécanique de précision, les charnières, les serrures, les câbles Bowden et les ferrures.**
- **Produit anti-corrosion – le WD-40 chasse l'humidité, pénètre dans les pores du matériau à protéger et le préserve. Les outils sensibles et précieux sont ainsi préservés.**
- **Spray contact – repousse l'humidité des composants électriques.**

En cas d'utilisation **du pulvérisateur industriel 083006 ou 083509 – 083517**, également pour utilisation économique sur grandes surfaces.

Remarque(s):

Homologations: Entre autres **Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.**

Pas de livraison dans tous les pays. Aucune livraison express possible.

Exécution: Jerrican

Signalisation des substances dangereuses: SGH08 Dangereux pour la santé

Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention

Signalisation des substances dangereuses: SGH02 Inflammable
 Classe de marchandise dangereuse: 3

Description technique

Signalisation des substances dangereuses	SGH08 Dangereux pour la santé
Signalisation des substances dangereuses	SGH07 Attention
Signalisation des substances dangereuses	SGH02 Inflammable
Couleur	ambré
Hydrosolubilité	insoluble
Classe de marchandise dangereuse	3
Point d'éclair	47 °C
Numéro ONU	UN3295
Propriétés oxydantes	non déterminé
Point d'ébullition	176 °C
Viscosité cinématique	< 1 mm ² /s
Contenu	5 l
Exécution	Jerrican
Type de produit	Dégrippant multi-usages / Huile universelle

Accessoires

Pulvérisateur industriel	083511
Pulvérisateur industriel, capacité 500 ml	083006
Pulvérisateur industriel	083510
Pulvérisateur sous pression avec 2 gicleurs différents Type	083515
Pulvérisateur sous pression Type	083517
Pulvérisateur industriel	083509